

## Cassetto regolabile 19" con chiusura per Armadio Rack - 3U

ID prodotto: SH39LK



Il cassetto 3U per rack SH39LK ha una profondità di 22 cm e rappresenta un'ottima soluzione per ottimizzare la capacità di rack e armadi da 50 cm, perché aumenta la protezione dell'hardware del server e degli accessori del rack/armadio. Il cassetto 3U è costruito in acciaio per garantire un'eccellente resistenza ed è dotato di serratura per conservare al sicuro l'hardware e gli accessori più importanti. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del TAA federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

Il cassetto con serratura occupa solo 3U di spazio ed è compatibile con qualsiasi rack/armadio da 50 cm. Rappresenta un'ottima soluzione per riporre dispositivi di valore e le sue dimensioni, inferiori rispetto agli armadi medio/grandi o ai rack per cavi, lo rendono ideale per sale server di piccole dimensioni o per ambienti in cui lo spazio è ridotto e la sicurezza è un fattore chiave.

Il cassetto 3U con serratura viene fornito già montato e include gli accessori necessari per installarlo con la massima semplicità.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Protezione dell'hardware del server e degli accessori del rack
- Soluzioni di archiviazione per sale server di piccole dimensioni

## Caratteristiche

- Sportello anteriore con serratura
- Montabile in qualsiasi rack standard 19" o armadio
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Design compatto
- Consegna con assemblaggio completo
- Robusto acciaio

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	3U
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA RS310-C

---

### Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	50.0 lb [22.7 kg]
------------------------------	-------------------

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	17.0 in [43.2 cm]
Altezza interna	5.0 in [127.0 mm]
Profondità interna	9.0 in [22.9 cm]
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]

Larghezza prodotto	9.1 in [23.0 cm]
Altezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
Peso prodotto	8.9 lb [4.0 kg]
Profondità di montaggio minima	9.0 in [22.9 cm]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.1 in [51.0 cm]
Package Width	10.7 in [27.2 cm]
Package Height	6.1 in [15.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.3 lb [4.7 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cassetto con serratura per riporre supporti
	2 - Chiavi
	1 - Confezione di hardware di montaggio

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.