


45 cm SATA till vänstervinklad SATA seriell ATA-kabel - F/F

Produkt ID: SATA18LA1



SATA18LA1 vänstervinklad (90 grader) SATA-kabel har en (rak) standard-SATA-anslutning samt en vänstervinklad SATA-anslutning och ger en enkel anslutning på 45 cm till en seriell ATA-enhet med fullt stöd för SATA 3.0-bandbredd på upp till 6 Gbps vid användning med SATA 3.0-kompatibla enheter.

Den vänstervinklade enheten låter dig koppla in din seriella ATA-hårddisk på svårådda och trånga områden och kabeln med lågprofil och flexibel utformning förbättrar luftflödet och minskar stöket i chassit och håller det rent och svalt.

SATA-kabeln på 45 cm är tillverkad av material av högsta kvalitet och utformad för optimal prestanda och pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Som alternativ erbjuder StarTech.com även en 45 cm högvinklad SATA-kabel (SATA18RA1) med lika enkel installation som den vänstervinklade SATA-kabel men där det är möjligt att ansluta kabeln till SATA-enheten från det andra hållet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor
- Servrar och underlagringssystem
- Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer

- Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter

Funktioner

- 1x SATA-kontakt
- 1x vänstervinklad/90 graders SATA-kontakt
- Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
- Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
- Ger 45 cm kabellängd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
-------------------	-------------------

Kontakt(er)

Connector A	SATA (7-stifts, data)
Connector B	SATA (7-stifts, data)

Miljö

Drifttemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Luftfuktighet	50% relative humidity

Utseende

Färg	Röd
Kontakttyp	Rak till vänstervinklad
Kabellängd	18.0 in [45.7 cm]
Produktlängd	18.0 in [45.7 cm]
Produktbredd	0.6 in [14 mm]



Produkthöjd 0.2 in [6.2 mm]

Produktvikt 0.5 oz [14.0 g]

Förpackning

Package Length 5.0 in [12.8 cm]

Package Width 8.6 in [22.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.6 mm]

Fraktvikt
(förpackning) 0.7 oz [19.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet 45 cm SATA till vänstervinklad SATA seriell ATA-kabel - F/F

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

