

Estante 1U para Rack de Servidores - Bandeja Universal Voladiza para Montaje en Armario Rack para Equipos de Red de 19" - Capacidad de 25kg - de 12" de Profundidad

ID del Producto: SHELF-1U-12-FIXED-S



SHELF-1U-12-FIXED-S le permite añadir un estante de 1U de 12 pulgadas (30 cm) de profundidad a cualquier rack o armario de 19 pulgadas que cumpla con la normativa EIA-310.

Fabricación de calidad

El estante de rack fijo puede soportar hasta 55 libras (25 kg) de equipo y está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial de 2,0 mm para una durabilidad y solidez a largo plazo. Acomoda sus accesorios o dispositivos no montables para facilitar el acceso o la conectividad de sus equipos.

Dos opciones de instalación

Puede instalar la estantería de rack 1U utilizando una de las dos orientaciones diferentes para el montaje. La estándar, con el labio hacia abajo, o la invertida, con el labio hacia arriba, que evita que su equipo se deslice.

Hardware incluido

Incluye cómodamente tuercas cuadradas M6 y tornillos M6 para montar su equipo rápidamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Diseñado para ajustarse a racks para servidores de 19 pulgadas que cumplen con la norma EIA-310 y puede acomodar una profundidad interna de 12 pulgadas (30,5 cm) para sus equipos APC, Dell, Lenovo y HPE
- **DISEÑO DURABLE**: Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC de 2,0 mm de grosor, el estante para rack montado en la parte frontal soporta un peso total de 25kg, lo que lo convierte en el estante para rack perfecto para cualquier entorno
- **INTEGRIDAD ESTRUCTURAL**: Labio delantero y trasero orientado hacia abajo que ocupa un espacio mínimo en altura preservando el espacio vertical del rack para su equipo - Los labios hacia abajo no interfieren al colocar o sacar el equipo del estante
- **FÁCIL ACCESO**: Puede utilizarse para módems, routers, puntos de acceso Wi-Fi y otros equipos informáticos/de red que no puedan montarse en un armario o para almacenar y acceder a herramientas y suministros de uso frecuente
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA**: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este rack universal para servidores 1U está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Altura U	1U
Gestión de cables	No

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	55.1 lb [25 kg]
-----------------------------------	-----------------

Características Físicas

Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Peso del Producto	5.5 lb [2.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	14.7 in [37.4 cm]
Ancho de la Caja	21.5 in [54.7 cm]
Altura de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.1 lb [3.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - estante
	4 - Tuercas Enjauladas M6
	4 - Tornillos Enjaulados M6
	4 - Arandelas de Plástico
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

