

Estante Ventilado 1U para Armario Rack de Servidores - Bandeja Universal Voladiza para Montaje en Rack de 19" - Capacidad de 25kg - de 12" (30,5cm) de Profundidad

ID del Producto: SHELF-1U-12-FIXED-V



SHELF-1U-12-FIXED-V le permite añadir un estante de 1U de 12 pulgadas (30,5cm) de profundidad a cualquier rack o armario de 19 pulgadas que cumpla con la normativa EIA-310. El estante está ventilado para mejorar el flujo de aire y ayudar a reducir las temperaturas en su rack.

Fabricación de calidad

El estante de rack fijo puede sostener hasta 55 libras (25 kg) de equipo y está fabricado en acero laminado en frío de grado comercial de 2,0 mm para una durabilidad y robustez a largo plazo. Acomode sus accesorios o dispositivos no montables para facilitar el acceso o la conectividad de sus equipos.

Máxima ventilación

La placa de estantería ventilada mejora el flujo de aire ayudando a disipar el calor de su equipo para un funcionamiento más prolongado y fresco.

Hardware incluido

Incluye tuercas jaula M6 y tornillos M6 para montarlo en poco tiempo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **AJUSTE UNIVERSAL DE 19"**: Diseñado para ajustarse a los racks para servidores de 19 pulgadas que cumplen con la norma EIA-310 y puede acomodar una profundidad interna de 12 pulgadas (30 cm) para sus equipos de marcas como APC, Dell, Lenovo y HPE
- **DISEÑO DURABLE**: Fabricado en acero laminado en frío comercial SPCC de 2,0 mm de grosor, garantizando la durabilidad. Soporta un peso total de 55 libras (25 kg), lo que lo convierte en el estante para armarios perfecto para cualquier entorno
- **MAXIMICE LA VENTILACIÓN**: La placa ventilada de la estantería en voladizo ayuda a mejorar el flujo de aire para disipar eficazmente el calor de su equipo
- **ACCESO FÁCIL**: La bandeja puede utilizarse para módems, routers, puntos de acceso Wi-Fi y otros equipos que no pueden montarse en un rack o para almacenar y acceder a herramientas y suministros de uso frecuente
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA**: Diseñado y fabricado para profesionales de informática, este estante para rack con ventilación 1U está respaldado de por vida, incluida asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida las 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	1U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	55.1 lb [25 kg]
--------------------------------------	-----------------

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]

Peso del Producto 4.6 lb [2.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 18.1 in [45.9 cm]

Ancho de la Caja 21.5 in [54.7 cm]

Altura de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.4 lb [2.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - estante

4 - Arandelas de Plástico

4 - Tuercas Enjauladas M6

4 - Tornillos Enjaulados M6

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.