

45 cm SATA till högvinklad SATA seriell ATA-kabel

Produkt ID: SATA18RA1



SATA18RA1 rätvinklig (90 grader) SATA-kabel har ett standard- (rakt) SATA-fäste liksom ett rätvinkligt SATA-fäste som ger en enkel 45 cm anslutning till en seriell ATA-enhet med fullständigt SATA 3.0-bandbreddsstöd upp till 6 Gbps när det används med SATA 3.0-kompatibla enheter.

Med den rätvinkliga SATA-anslutningen kan du koppla din seriella ATA-hårddisk i svåråtkomliga eller trånga utrymmen. Kabelns flexibilitet och lågprofilsdesign förbättrar luftflödet och minskar röran i ditt chassi vilket håller chassit rent och svalt.

SATA-kabeln på 45 cm är tillverkad av material av högsta kvalitet och utformad för optimal prestanda och pålitlighet och täcks av vår livstidsgaranti.

Som alternativ erbjuder StarTech.com även en 45 cm vänstervinklad SATA-kabel (SATA18LA1) med lika enkel installation som den rätvinkliga SATA-kabel men där det är möjligt att ansluta kabeln till SATA-enheten från det andra hållet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Installera seriella ATA-hårddiskar och DVD-spelare i chassi med liten formfaktor
- Servrar och underlagringssystem
- Avancerade enhetsinstallationer på arbetsstationer
- Anslutningar till uppsättningar av SATA-enheter

Funktioner

- 1x SATA-kontakt
- 1x rätvinklig/90 graders SATA-kontakt
- Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
- Kompatibel med både 3,5"- och 2,5"-SATA-hårddiskar
- Ger 45 cm kabellängd

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
-------------------	-------------------

Kontakt(er)

Connector A	SATA (7-stifts, data)
Connector B	SATA (7-stifts, data)

Miljö

Drifttemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Luftfuktighet	50% relative humidity

Utseende

Färg	Röd
Kontakttyp	Rak till högervinklad
Kabellängd	18.0 in [45.7 cm]
Produktlängd	18.0 in [45.7 cm]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]



Produkt höjd	0.2 in [6.0 mm]
Produkt vikt	0.5 oz [14.0 g]

Förpackning

Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.6 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.7 oz [19.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	45 cm SATA till högervinklad SATA seriell ATA-kabel
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

