

Étagère Rack 19 pouces 1U - Plateau Rackable Universel Ventilé - Étagère Baie de Brassage - Étagère Cantilever Rack 19" - Capacité 25kg - Rangement Rack Informatique - Profondeur 30,5cm (12"), Noir

Nº de produit: SHELF-1U-12-FIXED-V



Le SHELF-1U-12-FIXED-V vous permet d'ajouter une étagère de 1U 30,5cm (12 pouces) de profondeur à tout rack ou armoire 19 pouces conforme à la norme EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer le flux d'air et aider à abaisser les températures dans votre rack.

#### Construction de qualité

L'étagère pour rack fixe peut contenir jusqu'à 25 kg d'équipement et est construite avec de l'acier laminé à froid SPCC de 2,0 mm de qualité commerciale pour une durabilité et une robustesse à long terme. Accueillez vos accessoires ou vos appareils non montables pour faciliter l'accès ou la connectivité à votre équipement.

#### Maximiser la ventilation

La plaque d'étagère ventilée améliore le flux d'air aidant à dissiper la chaleur loin de votre équipement pour un fonctionnement prolongé et plus frais.

#### Matériel inclus

Inclut commodément des écrous cage carrés M6 et des vis M6 pour le mettre en place en un rien de temps.

#### Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

### Spécifications techniques

- SUPPORT UNIVERSEL 19": Cette étagère serveur ventilée 1U pour racks serveurs 19" conformes à la norme EIA-310, peut accueillir une profondeur interne de 30,5cm (12") pour vos données, IT, de réseau ou autres de marques telles que APC, Dell, Lenovo et HPE
- CONCEPTION DURABLE : Fabriquée en acier commercial laminé à froid SPCC de 2,0 mm d'épaisseur, l'étagère d'armoire robuste montée à l'avant garantit la durabilité et supporte un poids total de 25kg, ce qui en fait l'étagère parfaite pour tout environnement
- VENTILATION MAXIMISÉE: la plaque d'étagère ventilée de l'étagère du rack cantilever contribue à améliorer la circulation de l'air pour dissiper efficacement la chaleur de votre équipement
- ACCÈS FACILE : L'étagère peut être utilisée pour les modems, routeurs, points d'accès Wi-Fi et autres équipements IT/réseaux/télécoms qui ne peuvent pas être montés sur un rack et accéder aux outils et fournitures utilisés
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette étagère ventilée pour serveur 1U est soutenue à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

#### Performance

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	4.6 lb [2.1 kg]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	18.1 in [45.9 cm]
Largeur du Colis	21.5 in [54.7 cm]
Hauteur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Poids brut	6.4 lb [2.9 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère
	4 - Rondelles de plastique
	4 - Écrous cage M6
	4 - Vis de cage M6
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis