

Étagère Rack 19 pouces 1U - Plateau Rackable Universel Ventilé - Étagère Baie de Brassage - Étagère Cantilever Rack 19" - Capacité 25kg - Rangement Rack Informatique - Profondeur 50cm (20"), Noir

Nº de produit: SHELF-1U-20-FIXED-V



Le SHELF-1U-20-FIXED-V vous permet d'ajouter une étagère de 1U 50,8 cm (20 pouces) de profondeur à tout rack ou armoire 19 pouces conforme à la norme EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer la circulation de l'air et aider à abaisser les températures dans votre rack.

#### Construction de qualité

L'étagère pour rack fixe peut contenir jusqu'à 25 kg d'équipement et est construite avec de l'acier laminé à froid SPCC de 2,0 mm de qualité commerciale pour une durabilité et une robustesse à long terme. Accueillez vos accessoires ou vos appareils non montables pour faciliter l'accès ou la connectivité à votre équipement.

#### Maximiser la ventilation

La plaque d'étagère ventilée améliore le flux d'air aidant à dissiper la chaleur loin de votre équipement pour un fonctionnement prolongé et plus frais. Matériel inclus

Inclut commodément des écrous cage carrés M6 et des vis M6 pour le mettre en place en un rien de temps.

#### Certifications, rapports et compatibilité

#### Applications

## Spécifications techniques

- **SUPPORT UNIVERSEL 19"** : Cette étagère serveur ventilée 1U pour racks serveurs 19" conformes à la norme EIA-310, peut accueillir une profondeur interne de 50,8cm (20") pour vos données, IT, de réseau ou autres de marques telles que APC, Dell, Lenovo et HPE
- **CONCEPTION DURABLE** : Fabriquée en acier commercial laminé à froid SPCC de 2,0 mm d'épaisseur, l'étagère d'armoire robuste montée à l'avant garantit la durabilité et supporte un poids total de 25kg, ce qui en fait l'étagère parfaite pour tout environnement
- **VENTILATION MAXIMISÉE**: la plaque d'étagère ventilée de l'étagère du rack cantilever contribue à améliorer la circulation de l'air pour dissiper efficacement la chaleur de votre équipement
- **ACCÈS FACILE** : L'étagère peut être utilisée pour les modems, routeurs, points d'accès Wi-Fi et autres équipements IT/réseaux/télécoms qui ne peuvent pas être montés sur un rack ou pour stocker et accéder aux outils et fournitures fréquemment utilisés
- **AVANTAGE STARTECH.COM** : Choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, cette étagère ventilée pour rack de serveur 1U est garantie à vie par StarTech.com, y compris l'assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

### Performance

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur interne	17.2 in [43.6 cm]
Profondeur interne	20.0 in [50.8 cm]

---

Longueur du produit	20.0 in [50.8 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	7.7 lb [3.5 kg]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	22.2 in [56.3 cm]
Largeur du Colis	22.4 in [56.9 cm]
Hauteur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
Poids brut	10.3 lb [4.7 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère
	4 - Rondelles de plastique
	4 - Vis de cage M6
	4 - Écrous cage M6
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis