

Pasta termica - Siringa richiudibile (1,5 g) - Composto di ossido di metallo - Pasta Termoconduttiva/Grasso conduttivo termico per dissipatori di calore della CPU

ID prodotto: SILVGREASE1



Questa pasta termica funziona con un dissipatore di calore per migliorare la dissipazione del calore dai chip integrati nei computer, come le CPU. La pasta termoconduttiva è dotata di certificazioni CE e RoHS, in modo da garantire che sia sicura per l'uso previsto.

Questa pasta termica, nota anche come grasso d'argento, è un composto a base metallica che contiene oltre il 60% di ossido di metallo per offrire una migliore conducibilità termica rispetto alle paste standard per il trasferimento di calore. SILVGREASE1 è affidabile a temperature comprese tra -30°C e 180°C, con una conducibilità termica di 3,197 W/m-K a 25°C o più. Queste prestazioni rendono il composto ideale per la manutenzione di workstation, computer desktop e server ed è particolarmente indicato per CPU con TDP fino a 65W.

Il tubetto contiene 1,5 g di pasta termica, sufficiente per 4-6 applicazioni. Il composto è confezionato in una siringa per una facile applicazione; è inoltre richiudibile per evitare che il prodotto si secchi tra un utilizzo e l'altro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Assistenza e manutenzione di workstation, computer desktop e server

- Per sostituire la pasta termica secca o applicata da lungo tempo
- Per applicazioni più esigenti, come overclock e CPU a elevate prestazioni

Caratteristiche

- **PASTA TERMICA:** Composto a base di Ossido di Metallo funziona con un dissipatore di calore per ottimizzare la dispersione termica di CPU e GPU - Elevata conducibilità termica - Disponibile anche in confezione da 5 pezzi (SILV5-THERMAL-PASTE)
- **CONDUTTIVITÀ TERMICA:** prestazioni affidabili a temperature comprese tra -30°C e 180°C con una conduttività termica di 3,195 W/m-K a 25°C o superiore - Ideale per la manutenzione di computer workstation e chipset integrati con dissipatore di calore
- **RISIGILLABILE:** ogni tubetto 1,5 g di pasta è sufficiente per 4-6 applicazioni - Siringa applicatrice richiudibile che impedisce l'essiccazione tra un uso e l'altro - Ideale per tecnici e professionisti IT che eseguono interventi di manutenzione/assistenza
- **SICUREZZA E AFFIDABILITÀ:** pasta termica certificata CE e RoHs per garantire sicurezza/affidabilità - Il composto contiene il 60% di ossido di metallo e offre una migliore conduttività termica rispetto a paste termiche standard - Per CPU con TDP fino a 65W
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa pasta termica è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita multilingua 24/5

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Conducibilità termica	>3.195W/m-K at 25 °C
Resistenza termica	<0.067°C-in2/W at 25 °C
Sfiato	<0.05% at 150°C/24 Hours
Evaporazione	<0.001% at 150°C/24 Hours
Gravità specifica	>2.4 at 25 °C

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
-------------------------	---------------------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
--------	---------

Materiali	Composti di silicone 30%
	Composti di carbonio 10%
	Composti di ossido di metallo 60%.
Lunghezza prodotto	2.6 in [6.7 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [4.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	3.2 in [8.1 cm]
Larghezza del Pacco	5.8 in [14.8 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.7 oz [20.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Tubo di pasta termica da 1,5 g
-----------------------------	------------------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.