Boîtier pour disque optique CD/DVD USB vers Slimline SATA

Nº de produit: SLMSOPTB

Permet de transformer un disque optique Slim SATS CD/DVD en USB 2.0 externe Plug-and-Play CD/DVD ROM/Writer. Le boîtier de disque CD/DVD Slimline externe USB SLMSOPTB USB est doté d'une interface SATA Slim permettant une connexion à un disque CD/DVD R/W d'un ordinateur portable SATA Slimline et à une connexion USB 2.0 mini B d'un PC, ordinateur portable ou Netbook. Conçu pour assurer durabilité et portabilité, ce boîtier de disque optique externe et compact est doté d'un solide logement en aluminium et bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2-ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Permet d'ajouter un disque optique externe à un PC, un ordinateur portable ou un Netbook non doté de disque CD/DVD.

• Permet de transformer tous les disques optiques SATA slim de rechange en un disque optique USB externe.

• Disque optique USB 2.0 externe portable pour ordinateurs portables et Netbooks.

Spécifications techniques

- Logement en aluminium solide et durable.
- Interface Slim SATA standard ; compatible avec la plupart des disques SATA CD/DVD Slim.
- Alimentation par USB ; inclut un câble USB en Y offrant une alimentation supplémentaire.
- Pas de logiciel ou de pilote requis.
- Compatibilité Plug and Play.
- Vitesses de transfert d'au plus USB 2.0 480 Mbps ; rétro-compatible avec USN 1.1.
- Conformité aux spécifications USB-IF pour le stockage de masse USB.
- Conformité aux spécifications SATA I/II.
- Inclut un jeu de petits pieds en caoutchouc auto-adhésifs.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Interface	USB 2.0
	Nombre de disques	1
	Disques compatibles	Slimline SATA
	ID du chipset	SunplusIT - SPIF303
Performance		
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Prise en charge UASP	Non
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - Slimline SATA (13 broches , données et alimentation)
	Connecteurs hôte	1 - USB Mini-B (5 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système	OS independent; No software or drivers required

	d’exploitation	
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 10~90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium
	Longueur du produit	5.9 in [15.1 cm]
	Largeur du produit	5.4 in [13.6 cm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2 cm]
	Poids du produit	9.5 oz [270 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	1.9 in [48 mm]
	Package Height	6.9 in [17.6 cm]
	Poids brut	0.9 lb [0.4 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Boîtier pour lecteur optique Slim
		1 - Câble USB en Y 60 cm
		1 - Jeu de vis de montage
		1 - Paquet de pieds en caoutchouc

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis