


## 90 cm SATA Serial ATA Kabel

Productcode: SATA36



De SATA36 seriële ATA-kabel bestaat uit twee 7-pins gegevenscontactdozen en ondersteunt volledige SATA 3.0-bandbreedte van maximaal 6 Gpbs, wanneer de kabel wordt gebruikt met SATA 3.0 compatibele drives.

Het vlakke, duurzame, flexibele design verbetert de luchtstroom en reduceert de warboel in de computerbehuizing, zodat deze schoon en koel blijft.

Deze SATA-kabel 91 cm is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives
- Voor toepassing in servers en opslagsystemen
- Voor installatie van schijven in hoogwaardige werkstations
- Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays

### Eigenschappen



- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
- Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
- 91 cm lange kabel

---

#### Hardware

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Garantiebeleid   | Lifetime                 |
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |

---

#### Prestaties

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) |
|------------------|-------------------|

---

#### Connector(en)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Connector A | SATA (7-polig, data) |
| Connector B | SATA (7-polig, data) |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 20°C to 80°C (68°F to 176°F)  |
| Opslagtemperatuur   | 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F) |
| Vochtigheid         | 50% relative humidity         |

---

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kleur           | Rood              |
| Stijl connector | Recht             |
| Kabellengte     | 36.0 in [91.4 cm] |
| Lengte product  | 36.0 in [91.4 cm] |
| Breedte product | 0.6 in [14.0 mm]  |
| Hoogte product  | 0.2 in [6.2 mm]   |
| Gewicht product | 0.9 oz [26.0 g]   |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 5.0 in [12.8 cm] |
|----------------|------------------|



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Package Width               | 8.6 in [22.0 cm] |
| Package Height              | 0.0 in [0.6 mm]  |
| Verzendgewicht<br>(verpakt) | 1.1 oz [31.0 g]  |

---

Wat wordt er  
meegeleverd

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Meegeleverd | 90 cm SATA-kabel |
|-------------|------------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

