

Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 15 cm

ID prodotto: SATA6RA1



Il cavo SATA con angolare destro (90 gradi) SATA6RA1 presenta un connettore SATA standard (dritto) oltre a un connettore SATA con angolare destro, offrendo una semplice connessione da 15 cm a un'unità ATA seriale con il supporto della larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gpbs se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

La connessione SATA con angolare destro consente di inserire un disco rigido seriale ATA in zone di difficile accesso o spazi ristretti mentre il design a basso profilo e flessibile del cavo migliora il flusso dell'aria e riduce l'ingombro nel case del computer mantenendolo pulito e ventilato.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo SATA con angolare sinistro da 15 cm (SATA6LA1), che offre la stessa semplicità di installazione del cavo SATA con angolare destro, ma consente il collegamento del cavo all'unità SATA in direzione opposta.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
- Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione

- Installazioni di unità in workstation high-end
- Connessioni ad array di dischi SATA

Caratteristiche

- 1 connettore SATA
- 1 connettore SATA con angolare destro/90 gradi
- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
- Lunghezza del cavo di 15 cm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	7
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
-----------------	-------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - SATA (7 pin, dati)
Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	20°C ~ 80°C (68°F ~ 176°F)
Temperatura di conservazione	23°C ~ 25°C (73°F ~ 77°F)
Umidità	40% - 60%

Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso
--------	-------

Stile connettori	Dritto ad angolare destro
Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Lunghezza del cavo	6.0 in [152.4 mm]
Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	0.2 oz [6.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.4 oz [10.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 15 cm
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.