

Antistatische Mat met Aardingskabel, 30cm x 46cm, ESD Mat voor Elektronica,
Antistatische Tafelmat met Verwijderbaar Aardingssnoer, ANSI/ESD S 4.1, Flexibele
Thermoplastische ESD Werkmat

Productcode: SM-ANTI-STATIC-MAT



De antistatische mat helpt u uw waardevolle apparatuur te beschermen tegen statische elektriciteit, dewelke onderdelen permanent kan beschadigen en onbruikbaar maken. Deze mat heeft een oppervlakte van 30 x 46cm en is ideaal voor productie- of reparatiebedrijven waar elektronische onderdelen worden gebruikt. Deze kan ook worden gebruikt in datacenters, of op andere plaatsen waar ESD-bescherming vereist is.

De antistatische mat voldoet aan de ANSI / ESD S 4.1 norm voor oppervlakteweerstand. De mat is samengesteld uit twee PVC-lagen met een totale dikte van 2mm. De onderste zwarte laag is voorzien van textuur voor een betere grip op het oppervlak. De mat bevat een opgerolde aardingskabel die lang genoeg is (2m) om de meest courante aardingspunten te bereiken.

De mat is gemaakt van een flexibel PVC-materiaal waardoor hij gemakkelijk in een koker kan worden gerold en worden meegenomen als draagbaar werkblad, of kan worden opgeborgen zonder veel plaats in te nemen. Dankzij een handige clip kan de aardingsdraad gemakkelijk worden bevestigd of verwijderd. Het wordt aangeraden om de mat te reinigen met een antistatisch reinigingsmiddel om de ESD-prestaties te behouden en het werkoppervlak te beschermen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **ELEKTRONICA BEVEILIGING:** Deze ESD-mat helpt schade te voorkomen aan elektronische circuits en andere elektronische toestellen als gevolg van een elektrostatische ontlading. De ESD-mat heeft een oppervlakte van 30 x 46cm en is voorzien van een 2m lange aardingsdraad
- **GRONDIG GETEST:** De elektrische aardingsmat voldoet aan de norm ANSI/ESD S4.1 voor oppervlakteweerstand. De mat is gemaakt van 2 lagen PVC, elk 1mm dik. De onderkant (zwart oppervlak) is voorzien van textuur voor een betere grip op uw bureau of tafel.
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK EN OPBERGBAAR:** De flexibele antistatische mat kan gemakkelijk in een koker worden gerold en gebruikt worden als draagbaar werkblad of voor minimalistische opslag. De aardingsdraad is voorzien van een klikclip voor snel gebruik.
- **TOEPASSINGEN:** De mat voorkomt statische elektriciteit door de lading van een geleidend voorwerp te verwijderen. Toepassingen: computerreparatie/montage, productie, serverruimtes, laboratoria, of andere gebieden die ESD-bescherming nodig hebben
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Anti Statische Mat werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Industriestandaarden	ANSI/ESD S4.1-2006 - Weerstandsmetingen werkoppervlakken

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	20°C to 45°C (68°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-6°C to 65°C (21.2°F to 149°F)
Vochtigheid	55% ~ 70% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Beige
Materiaal	Toplaag - antistatisch PVC Onderlaag - PVC-schuim
Lengte product	18.1 in [46.0 cm]
Breedte product	11.8 in [30.0 cm]

Hoogte product	0.1 in [2.0 mm]
Gewicht product	13.9 oz [395.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.6 in [9.1 cm]
Package Width	12.3 in [31.3 cm]
Package Height	3.6 in [9.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.6 oz [244.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Anti Statische Mat
	1 - 2m Aardingsdraad
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.