

Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC - LSZH da 1 m

ID prodotto: SMFIBLCSC1



Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a SC 1 m SMFIBLCSC1 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Sistemi a banda larga
- Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical

Caratteristiche

- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	9/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra	OS1

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	Duplex SC in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Giallo
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]



Lunghezza prodotto 39.4 in [100 cm]

Peso prodotto 0.6 oz [18 g]

Informazioni
confezione

Package Length 7.8 in [19.9 cm]

Package Width 0.2 in [5.8 mm]

Package Height 8.3 in [21.1 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.1 oz [30 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 1 m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

