


## 1m Single-Mode Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/SC

Productcode: SMFIBLCSC1



De SMFIBLCSC1 1 m lange LC naar SC single-mode duplex glasvezelkabel is gemaakt van 9/125 micron glasvezel voor high-speed datatransmissie met hoge bandbreedte via gigabit Ethernet- en Fiber Channel-netwerken, met ondersteuning van duplex single-mode-applicaties.

Deze LC-SC patchkabel is voorzien van een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand - een ideale oplossing voor industriële omgevingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Elke duplex 9/125 (OS1) single-mode glasvezelpatchkabel is individueel getest en valt altijd binnen de acceptabele optische insteekverliesgrenzen voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid. Verder wordt de kabel gedekt door onze levenslange garantie.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen
- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Voor gebruik in netwerken over lange afstand met bedrijfskritische gegevensoverdracht

## Eigenschappen

- OS1 (9/125)
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriestandaarden
- Aangegoten connectors

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelformaat	9/125

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	100 Gbps
Kabelspecificatie	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Glasvezelclassificatie	OS1

---

### Connector(en)

Connector A	Glasvezel LC duplex
Connector B	Glasvezel SC duplex

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Geel
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100 cm]



Gewicht product 0.6 oz [18 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length 7.8 in [19.9 cm]

Package Width 0.2 in [5.8 mm]

Package Height 8.3 in [21.1 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.1 oz [30 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1m Single-Mode Duplex Glasvezel Netwerkkabel LC-SC

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

