


7m Singlemode 9/125 Duplex LC auf SC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb

Produkt-ID: SMFIBLCSC7



Das 7 m lange LC-auf-SC-Single Mode Duplex-LWL-Kabel SMFIBLCSC7 verfügt über eine 9/125-Mikron-LWL für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Single Mode-Anwendungen.

Dieses LC-SC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Diese Lösung ist somit hervorragend für industrielle Umgebungen, Hauptbüros und Schulen ebenso wie Wohngebäuden geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes Duplex 9/125 (OS1)-Single Mode-LWL-Patchkabel ist für garantierte Kompatibilität und 100 % Zuverlässigkeit einzeln auf geeignete Grenzwerte für optische Einfügedämpfung getestet und zertifiziert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwendung bei Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit

erforderlich ist

- Breitbandsysteme
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- LWL-Verbindungen in Patchpanels, Hubs, Switches, Routern

Merkmale

- 1x LC SM-Stecker
- 1x SC SM-Stecker
- OS1 (9/125)
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- Vergossene Anschlüsse

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Faseroptikgröße	9/125
Feuerwiderstandssklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Faseroptikklassifizierung	OS1

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
Faseroptiktyp	Single Mode

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Faseroptik LC
Steckverbinder B	1 - Faseroptik SC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Gelb
Kabellänge	23.0 ft [7 m]
Produktlänge	23.0 ft [7 m]
Produktgewicht	3.5 oz [99 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.1 in [20.7 cm]
Paketbreite	7.7 in [19.5 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.8 oz [108.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 7 m Single Mode-Duplex-LWL-Patchkabel LC-SC
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.