

Bahía de 3,5" para Unidades de Disco de 2,5" SATA con Intercambio en Caliente HotSwap Antivibración - Rack Móvil con Seguro

ID del Producto: SATBP125VP



Aumente la capacidad de almacenamiento de su servidor o computador, con protección de la integridad de datos, gracias a esta bahía de intercambio en caliente de unidades SATA de 2,5".


Convierta la bahía frontal de 3,5" de su computador de escritorio o servidor en bahía de intercambio en caliente para unidades de disco SSD/DD SATA de 2,5". Esta solución de rack móvil resulta ideal para profesionales de informática, como administradores de sistemas u operadores de computadores, ya que permite intercambiar, reemplazar o transportar unidades entre varios sistemas o ubicaciones. Permite ahorrar valioso tiempo en entornos donde las unidades de almacenamiento tienen que ser reemplazadas o intercambiadas regularmente, como en salas de servidores y centros de datos.

Esta bahía SATA de 2,5" de intercambio en caliente ofrece un backplane protector con una duradera caja de aluminio con aberturas de ventilación, a fin de garantizar la debida circulación del aire y disipación de calor. Incluye cuatro protectores contra posibles daños causados por vibraciones. Para guardar de forma segura sus datos, puede utilizar el cierre/candado de la bahía de unidad de disco, a fin de evitar accesos no autorizados a su unidad.

Para maximizar la velocidad y el rendimiento de sus unidades, el rack móvil es compatible con SATA I, II y III, lo cual permite velocidades de transferencia de datos de hasta 6Gbps, cuando se empareja con un controlador compatible.

El modelo SATBP125VP está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Intercambie unidades en salas de servidores y centros de datos
- Proteja su unidad contra vibraciones de entornos exteriores
- Haga copias de seguridad, recuperación o archivado de datos
- Cree o actualice sistemas informáticos
- Ideal para organizaciones del gobierno, educativas, de la salud y militares

Características

- Realice un intercambio en caliente entre sistemas, mediante el uso de una unidad de disco duro SATA de 2,5" en una bahía frontal de 3,5"
- Cuatro protectores antivibración mantienen sus datos a salvo de posibles daños por vibraciones
- Puerta de unidad con seguro
- Compatible con unidades de disco SSD/DD SATA de 2,5" con alturas entre 5mm y 15mm
- Compatibilidad con SATA I, II y III, que ofrecen velocidades de transferencia de hasta 6Gbps
- Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad
- Aberturas de ventilación para óptima disipación de calor
- El conector NSS ofrece más de 50.000 inserciones, lo cual garantiza un rendimiento duradero

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Sistema de Bloqueo	Sí
Interfaz	SATA

Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	1

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	No
Soporta Hot Swap	Sí
Índice de Inserción	50,000

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna)
Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Actividad y alimentación de la unidad
-----------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Altura Máxima de la Unidad	0.6 in [15 mm]
Longitud del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Ancho del Producto	4.0 in [10.2 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	10.9 oz [310.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [16.9 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.1 oz [429.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja Extraíble
	1 - Bandeja para Disco Duro
	2 - Llaves
	1 - Cable de Datos SATA
	4 - tornillos para montaje de unidad
	4 - tornillos de montaje para rack móvil
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.