

Bay Hot Swap per Drive SATA da 2,5" per Bay da 3,5" - Antivibrante

ID prodotto: SATBP125VP



Grazie a questo alloggiamento hot-swap per unità SATA da 2,5", è possibile aumentare la capacità di archiviazione di un server o di un PC e al contempo proteggere i dati.

Consente di trasformare l'alloggiamento anteriore da 3,5" di un server o di computer desktop in un alloggiamento hot-swap per unità SSD/HDD SATA da 2,5". Ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e operatori informatici, questo rack portatile permette di scambiare rapidamente, sostituire, rimuovere o trasportare un'unità tra vari sistemi e sedi. Offre quindi la possibilità di risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center.

L'alloggiamento hot-swap per unità da 2,5" fornisce una scheda backplane di protezione con una cassa in alluminio robusto con sistema di ventilazione per garantire un'adeguata circolazione dell'aria e una corretta dissipazione del calore. È dotato di quattro dispositivi anti-vibrazione per proteggere l'unità da eventuali danni. Per la sicurezza dei dati, è possibile chiudere a chiave lo sportello dell'alloggiamento in modo da evitare l'accesso non autorizzato all'unità.

Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un controller compatibile.

Il prodotto SATBP125VP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Hot-swap delle unità in sale server e data center
- Protezione dell'unità dalle vibrazioni dell'ambiente esterno
- Esecuzione di operazioni di backup, ripristino e archiviazione dei dati
- Creazione o aggiornamento di sistemi informatici
- Ideale per organizzazioni governative, scolastiche, mediche e militari

Caratteristiche

- Hot-swap di unità tra sistemi utilizzando un'unità SATA da 2,5" in un alloggiamento anteriore da 3,5"
- Quattro dispositivi anti-vibrazione proteggono i dati da eventuali danni
- Sportello dell'unità sicuro grazie alla serratura
- Supporta un'unità SSD/HDD SATA da 2,5" con altezza da 5 a 15 mm
- Supporta gli standard SATA I, II e III con velocità di trasferimento dei file fino a 6 Gbps
- Struttura di lunga durata in alluminio
- Sistema di ventilazione per ottimizzare la dissipazione del calore
- Il connettore NSS offre oltre 50.000 cicli di inserimenti per prestazioni a lunga durata

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Interfaccia	SATA
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
Numero alloggiamenti da 2,5"	1



Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	No
Funzionalità hot swap	Sì
Cicli di inserimento	50,000

Connettore/i

Connettori unità	SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)
Connettori host	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione e attività unità
----------------	--------------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Altezza max unità	0.6 in [15 mm]
Lunghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Larghezza prodotto	4.0 in [10.2 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [25.0 mm]



Peso prodotto 10.9 oz [310.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length 6.7 in [16.9 cm]

Package Width 4.9 in [12.4 cm]

Package Height 2.0 in [50.0 mm]

Peso spedizione
(confezione) 15.1 oz [429.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Rack portatile

Vassoio per unità

Chiavi

Cavo dati SATA

viti di montaggio dell'unità

viti per montaggio a rack portatile

guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

