

## ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット

製品ID: SSPMSUDWM



StarTech.com製品互換マウントキット。壁面やデスク下など強度を備えた平面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。

本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。

ビジネスオフィス、商業施設、倉庫、産業施設など、さまざまな環境でノートパソコン用ドックやハブを壁面に固定できるマウントは、省スペースに役立ちます。デスク下に固定し、アクセスしやすく、かつ目立たないように設置することも可能です。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。

以下のStarTech.com互換製品との使用を想定しています。

4ポート USB-C ハブ / USB 3.1 (10Gbps) / 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

4ポート USB-C ハブ / USB 3.1 (10Gbps) / 4x USB-A (HB31C4AS)

3ポート USB-C ハブ / USB 3.1 (10Gbps) / 2x USB-A + 1x USB-C / ギガビットLANポート (HB31C2A1CGS)

キットには固定プレートとネジが含まれています。互換ドックまたはハブを簡単に平面に固定できるソリューションです。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ホットデスク、モバイルデスク、壁面設置デスクなどスペースが限られたエリアを有効に活用
- ・ビジネスオフィス、店舗、倉庫、産業施設などに最適

## 製品の特長

- ・ StarTech.com製ドッキングステーションやハブを壁面やデスク下など強度を備えた平面に固定し、省スペースを実現
- ・ 固定プレートとネジを含むマウントキット
- ・ 厚さ3.3mmの10ゲージスチールを使用した堅牢な設計
- ・ TAA準拠

---

### ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
取り付けオプション	モニタの裏、机の下、またはモニターム取付けポールに固定

---

### 物理的特徴

色	ブラック
本体材質	スチール
製品縦	12.0 cm [4.7 in]
製品横	6.0 cm [2.4 in]
製品高さ	0.3 cm [0.1 in]
製品重量	184.0 g [6.5 oz]

---

### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	12.2 cm [4.8 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	1.2 cm [0.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	202.0 g [7.1 oz]

---

### 箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ドッキングステーションマウント
	4 - M3 x 5mm 皿ネジ
	4 - #5 20 x 5/20cm 木製ネジ
	1 - クイックスタートガイド

---

### Warranty Information

Warranty	整備品5年保証
----------	---------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。