

Soporte para Docking Station - Fabricado En Acero

ID del Producto: SSPMSUDWM



Cree un espacio ordenado, situando su docking station o hub en un soporte, lo cual deja espacio libre en su escritorio. Este soporte facilita el montaje de una docking station o hub de StarTech.com que sea compatible con este, en una pared, bajo su escritorio o mostrador, o en una superficie maciza.

Fabricado en Canadá, este soporte resistente y duradero para docking station y hub, está diseñado en acero con un grosor de 3,3mm.

Instale su replicador de puertos para laptop o concentrador en una pared, a fin de dejar espacio libre en oficinas, espacios comerciales, almacenes y entornos industriales. También puede instalarlo o guardarlo bajo su escritorio, con fácil acceso en todo momento. También es ideal para espacios limitados, como oficinas o estaciones de trabajo compartidas, estaciones de trabajo móviles o instaladas en una pared, así como oficinas situadas en casa.

Este innovador soporte está diseñado para su adaptación exclusiva a productos de StarTech.com, como:

Hub de 4 puertos USB-C 10Gbps- USB 3.1 a 3x USB-A + 1x USB-C (HB31C3A1CS)

Hub de 4 puertos USB-C 10Gbps - USB 3.1 a 4x USB-A - Autoalimentación (HB31C4AS)

Hub de 3 puertos USB-C con GbE - USB 3.1 (10Gbps) (HB31C2A1CGS)

Este kit de montaje de docking station, que viene con tornillos y placa de montaje, facilita la instalación de su replicador o concentrador en una superficie plana.

Producto avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Deje libre más espacio de escritorio en áreas de espacio limitado, como oficinas compartidas, estaciones de trabajo móviles e instaladas en una pared
- Ideal para oficinas de empresas, espacios comerciales, almacenes y entornos industriales

Características

- Ahorre espacio mediante el montaje de un docking station o hub USB de StarTech.com, en una pared, bajo su escritorio o en una superficie maciza
- El kit para replicador de puertos y concentrador incluye los tornillos y placa de montaje
- Resistente fabricación con acero de grosor de 3.3mm
- Cumple con la norma TAA

Características Físicas

Política de Garantía	5 Years
Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [60.0 mm]
Altura del Producto	0.1 in [3.3 mm]
Peso del Producto	6.5 oz [184.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]



Peso (de la Caja) del Envío 7.2 oz [205 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	
	Soporte para replicador de puertos
	Tornillos avellanados M3 x 5mm
	Tornillos de madera #5-20 x 5/8"
	Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

