

Estación de Conexión Dock USB y eSATA para 2 Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

ID del Producto: SATDOCK2UEEU




Este Dock Doble para Disco Duro SATA ofrece un acceso rápido y conveniente al contenido del disco duro o de estado sólido SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de una conexión USB o eSATA sin necesidad de abrir la carcasa del ordenador ni de instalar discos en un gabinete.

Con soporte para una o dos unidades (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB por bahía), el SATDOCK2UEEU se puede conectar al ordenador host a través de una conexión USB 2.0 o eSATA – luego simplemente se deben insertar las unidades SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas (o una combinación de ambas) en una de las dos (o en ambas) ranuras de la estación de acoplamiento para obtener acceso inmediato a la información almacenada.

La estación de acoplamiento admite instalación plug and play en la mayoría de los sistemas operativos, por lo que es una solución ideal para recuperar datos, copiar imágenes, realizar pruebas de software o para cualquier otra aplicación que requiera rápido acceso a grandes volúmenes de información (discos duros sin instalar o archivados, etc.). Además, el SATDOCK2UEEU ofrece un diseño compacto por lo que requiere mínimo espacio en el escritorio posibilitando una conexión permanente con el ordenador host y proporciona suficiente exposición de la superficie del disco para optimizar la disipación del calor acumulado durante su funcionamiento.

El SATDOCK2UEEU soporta discos SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas y velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Gbps (con eSATA) y 480Mbps (con USB 2.0) entre el host y el dock, lo que asegura un rápido vaciado o copiado de datos y una fluida transferencia de archivos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite acceder rápidamente a unidades adicionales o extraídas de 2,5/3,5 pulgadas y recuperar información
- Ideal para especialistas en recuperación de datos quienes necesitan rápido acceso a los discos para realizar duplicaciones
- Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo y archivar la información
- Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí
- Permite transferir datos de un disco duro a otro desde el mismo dock

Características

- Diseño de ranura doble en la parte superior con puertas para las unidades
- Mecanismo de expulsión visible para cada unidad
- Botón de encendido con indicador LED de Encendido/Actividad integrado para cada unidad
- Interfaces host eSATA compatible con la revisión 1 de la especificación Dual SATA, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 1,5 Gbps para cada unidad
- Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2,5/3,5 pulgadas
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap
- Factor de forma compacto ideal para escritorio

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (8TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (2TB total)

Conector(es)

Conectores de la Unidad	2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	2 - eSATA (7 pines, datos) 1 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	2 - Encendido/Actividad
-----------------	-------------------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	115V-230V AC
Tensión de Salida	12/5V DC

Alimentación de Salida 3A

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	5.8 in [14.7 cm]
Ancho del Producto	5.2 in [13.2 cm]
Altura del Producto	2.8 in [7 cm]
Peso del Producto	19.3 oz [547 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
Ancho de la Caja	4.7 in [12 cm]
Altura de la Caja	8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 lb [0.8 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Estación de acoplamiento para disco duro SATA
	2 - Cable eSATA
	1 - Cable USB
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - Manual

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.