

eSATA USB till dockningsstation för extern SATA-HDD för dubbel 2,5 eller 3,5" hårddisk

Produkt ID: SATDOCK2UEEU



Denna SATA HDD-dockningsstation för dubbla enheter ger snabb och bekväm tillgång till innehåll på 2,5" eller 3,5" SATA- (SATA, SATA II, SATA III) eller solid state-enheter (SSD) genom antingen USB eller eSATA, utan att behöva öppna chassit eller placera hårddiskar i kabinett.

SATDOCK2UEEU stöder en eller två enheter (testad med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-enheter per fack) och kan anslutas till värddatorn genom antingen USB 2.0 eller eSATA - sedan är det bara att sätta i önskad 2,5" eller 3,5" SATA-enhet (eller en kombination av båda) i en (eller båda) av facken på dockningsstationen och få omedelbar åtkomst.

Dockningsstationen stöder plug-and-play-installationer på de flesta operativsystemen och är perfekt till dataåterställning, avbildningar av enheter, mjukvarutestning och miljöer som kräver snabb åtkomst till stora mängder data (oinstallerade eller arkiverade enheter m.m.). SATDOCK2UEEU har även en design med liten formfaktor som tar minimalt med utrymme vid permanent anslutning till värddatorn och frilägger tillräckligt med hårddisken för optimal värmeavledning.

SATDOCK2UEEU stöder 2,5" och 3,5" SATA-enheter och dataöverföringshastigheter på upp till 1,5 Gbps (med eSATA) och 480 Mbps (med USB 2.0) mellan värd och dockningsstation - och garanterar enkla datadumpningar eller säkerhetskopieringar och problemfria filöverföringar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Snabb tillgång till extra eller frånkopplade 2,5/3,5" enheter att hämta data från
- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering

- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Tekniker som regelbundet testat eller utvärderat olika hårddiskar och behöver byta mellan dem
- Överför data från en hårddisk till en annan från samma dockningsstation

Funktioner

- Dubbel kortplatsinmatning med enhetsluckor
- Patenterad enhetsutmatningsmekanism för varje enhet
- Strömknapp med integrerad ström-/aktivitet-LED-indikator för varje enhet
- Dubbla SATA revision 1-kompatibla eSATA-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 1,5 Gbps för varje enhet
- Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöder 2,5" eller 3,5"-hårddiskar (HDD) med liten formfaktor och solid state-enheter (SSD)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Kompakt formfaktor i stationär-stil

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 2.0 & eSATA
Antal enheter	2
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetsstyp	SATA

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-stöd	Nej



	Typ och hastighet	SATA II (3 Gbps)
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 4 TB 5400 RPM 3.5" hårddiskar per fack (totalt 8 TB) och 1 TB 5400 RPM 2,5"-hårddiskar (totalt 2 TB)
<hr/>		
Kontakt(er)	Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	eSATA (7-stifts, data) USB B (4-stifts)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indikatorer	LED-indikatorer	Ström/aktivitet
<hr/>		
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	115V-230V AC
	Utspänning	12/5V DC
	Utström	3A
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	5.8 in [14.7 cm]
	Produktbredd	5.2 in [13.2 cm]
	Produkt höjd	2.8 in [70 mm]
	Produktvikt	19.3 oz [547 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	7.3 in [18.5 cm]
	Package Width	4.7 in [12 cm]



Package Height 8.3 in [21 cm]

Fraktvikt (förpackning) 28.9 oz [820 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SATA-hårddisk dockningsstation
	eSATA-kabel
	USB-kabel
	Strömadapter
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

