

Estación de Conexión USB 3.0 eSATA para Discos Duros HDD SATA de 2,5in y 3,5 pulgadas - Acoplamiento Dock

ID del Producto: SATDOCKU3E



La Estación de Acoplamiento para Disco Duro USB 3.0/eSATA a SATA, SATDOCKU3E ofrece un acceso fácil y rápido al disco duro o de estado sólido SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas a través de una conexión eSATA o USB, por lo que es compatible con la gran mayoría de los sistemas informáticos.

La estación de acoplamiento para disco duro ofrece soporte para unidades de gran capacidad (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB), lo cual permite aumentar enormemente las funcionalidades de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

El dock para disco duro ofrece conexiones al host eSATA o USB 3.0 (ancho de banda de 3 Gbps y 5 Gbps, respectivamente) y es compatible con conexiones USB 2.0 (hasta 480 Mbps) al ordenador host.


Para simplificar la instalación así como la inserción y extracción de las unidades del dock para disco duro, el SATDOCKU3E cuenta con un diseño de carga a través de una ranura en la parte superior que facilita el acceso.

Amplíe las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento con nuestro Adaptador de Disco Duro SATA a IDE (SAT2IDEADP) para insertar fácilmente discos IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en el dock para disco duro SATA.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad SATDOCKU3E soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para especialistas en recuperación de datos quienes necesitan rápido acceso a los discos para realizar copias
- Permite realizar copias de seguridad rápidamente en un archivo de datos externo
- Ideal para técnicos que deben probar o comparar diferentes unidades de discos duros y necesitan intercambiarlos entre sí

Características

- Soporta discos duros y unidades de estado sólido con formato de 2,5 y 3,5 pulgadas
- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps
- Interfaz de host eSATA compatible con SATA revisión 2 con soporte para ancho de banda de 3 Gbps
- Interruptor de encendido y LED de estado separados
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Formato compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in

	Unidades Compatibles	SATA
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1051
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	No
	Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
	RAID	No
	Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
	Soporta Hot Swap	Sí
	Índice de Inserción	15,000 cycles
	Alarma de Temperatura	No
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
	Conectores del Host	1 - eSATA (7 pines, datos) 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB o eSATA disponible
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido (azul)

1 - Estado de la Unidad (Azul - Encendido, Rojo Intermitente - Actividad)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	110V-240V AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 8 ~ 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	5.6 in [14.2 cm]
Ancho del Producto	3.1 in [8 cm]
Altura del Producto	3.1 in [8 cm]
Peso del Producto	14.6 oz [414 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.5 in [19 cm]
Ancho de la Caja	7.1 in [18 cm]

Altura de la Caja	3.5 in [90 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	33.9 oz [960 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estación de Acoplamiento para Disco Duro
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Cable eSATA
	1 - Adaptador de Alimentación Universal
	3 - Cable de Alimentación (NA/UK/EU)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.