

Scheda di rete PCIe Gigabit a 1 porta, scheda NIC a basso profilo, adattatore di rete LAN PCI Express 10/100/1000Mbps, Realtek RTL8111H, Windows e Linux, conforme a TAA

ID prodotto: ST1000SPEX2LT



Questa scheda Gigabit Ethernet conforme alle norme TAA aggiunge un'interfaccia Gigabit Ethernet a un desktop o a un server.

Questa scheda di interfaccia di rete a 1 porta è compatibile plug-and-play, con driver che si installano automaticamente sui principali sistemi operativi come Windows, Windows Server e Linux. È compatibile con le piattaforme hardware Intel e AMD dotate di slot PCI Express x1, x2, x4, x8 o x16.

Questa scheda di rete è dotata di indicatori LED di velocità e attività del collegamento per la verifica visiva della velocità della rete e la diagnosi dei problemi.

Questa scheda di rete PCIe supporta 9K jumbo frame per ridurre al minimo l'overhead dei pacchetti, Wake-on-LAN (WoL) per l'avvio remoto del sistema, auto-negorazione tra 10/100/1000Mbps e VLAN per una gestione semplificata della rete.

La scheda NIC PCI Express include una staffa a basso profilo preinstallata per la compatibilità con i computer di piccolo formato e una staffa a profilo standard per i desktop e i server di grandi dimensioni.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di aggiungere una porta Ethernet a una workstation o un server per la ridondanza dei dati o il bridging

Caratteristiche

- **SCHEDA ETHERNET GIGABIT CONFORME A TAA:** La scheda di rete con chip Realtek RTL8111H aggiunge un'interfaccia Ethernet a un desktop/server; indicatori LED di velocità e attività del collegamento che consentono di diagnosticare visivamente i problemi
- **COMPATIBILITÀ PLUG & PLAY:** i driver della scheda di interfaccia di rete si installano automaticamente nella maggior parte dei principali sistemi operativi; funziona con piattaforme hardware Intel e AMD dotate di slot PCI Express x1, x2, x4, x8 o x16
- **PRESTAZIONI E GESTIONE:** La scheda di rete PCIe supporta 9K jumbo frame per ridurre l'overhead dei pacchetti, Wake-on-LAN (WoL) per l'avvio remoto del sistema, auto-negoziazione tra 10/100/1000Mbps e VLAN per una gestione efficiente della rete
- **ADATTABILITÀ UNIVERSALE:** La scheda NIC PCI Express viene fornita con una staffa a basso profilo preinstallata per i computer con fattore di forma ridotto e include una staffa a profilo standard per la compatibilità con desktop e server di grandi dimensioni
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa scheda di rete a 1 porta a basso profilo è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
Standard del settore	IEEE 802.3 IEEE 802.3u

	IEEE 802.3x	
	IEEE 802.3ab	
ID chipset	Realtek - RTL8111H	
<hr/>		
Prestazioni		
Wake On Lan	Sì	
Massima velocità di trasferimento dati	1000Mbps	
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps	
Auto MDIX	Sì	
PXE	No	
Jumbo Frame Support	9K max.	
Promiscuous Mode	Sì	
<hr/>		
Connettore/i		
Porte esterne	1 - RJ-45	
Connettori host	1 - PCI Express x1	
<hr/>		
Software		
Compatibilità con sistemi operativi	Windows 8/8.1, 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022 Linux 2.4.x e superiore - Solo versioni LTS	
<hr/>		
Indicatori		
Indicatori LED	1 - LED Destro: Collegamento/Attività Verde fisso: Collegamento attivo Verde lampeggiante: Attività Spento: nessun collegamento attivo 1 - LED sinistro: Velocità di collegamento Verde fisso: Collegamento a 1Gbps Arancione fisso: Collegamento 10/100Mbps	

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 70°C (41°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Umidità	10% ~ 80% (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [4.2 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [26.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
Larghezza del Pacco	6.9 in [17.4 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [92.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCIe 1 - Staffa a Profilo Completo 1 - Guida di avvio rapido
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

