

USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Produkt-ID: SATDOCKU3S



Die SATDOCKU3S USB 3.0 Festplatten-Dockingstation gewährt sofortigen und vollständigen Zugriff auf jede 2,5- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) ohne Einbau der Festplatte in einen Computer oder ein externes Gehäuse! Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit 3,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 4 TB und 2,5-Zoll-Laufwerken von bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Die Festplatten-Dockingstation wird über eine einzelne USB 3.0 SuperSpeed- oder USB 2.0-Verbindung an einen Hostcomputer angeschlossen und stellt eine praktische Plug-and-Play-Speicherlösung dar, die sofortigen Zugriff auf die Festplatte ermöglicht, ohne den Computer neu starten zu müssen.

Dank den hervorragenden Datendurchsatzraten der USB 3.0-Verbindung ist die Festplatten-Dockingstation in der Lage, Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s zu erreichen, was die schnellste Methode darstellt, um von einem externen Laufwerk auf Daten zuzugreifen. Einen doppelten Mehrwert erhalten Sie aus dieser Festplatten-Dockingstation, wenn Sie einen SATA-IDE-Festplattenadapter (SAT2IDEADP) verwenden, mit dem Sie jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatte in einen SATA-Festplattensteckplatz einsetzen können.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem sicherzustellen, unterstützt die SATDOCKU3S alle führenden Betriebssystemplattformen, einschließlich: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux und Google Chrome OS™.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Datenrettungsspezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen.
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.
- Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken.
- Profitieren Sie von modernen Laptops oder Desktop-Computern mit USB 3.0-Tauglichkeit.
- Rüsten Sie von einem USB 2.0-Laufwerksdock auf das schnellere USB 3.0 auf.

Merkmale

- SuperSpeed USB 3.0-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s.
- Die Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Patentierter Laufwerkauswurfmechanismus
- Ein-/Ausschalter mit eingebauter Status-LED
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
- Eingebauter Kurzschlusschutz
- Kompakter, Desktop-ähnlicher Formfaktor
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Chipset-ID	ASMedia - ASM225CM

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
Typ und Rate	SATA II (3 Gbps)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 5400 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
Einbauvorgänge	15,000 Cycles

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Stromversorgung und Aktivität (konstant - Stromversorgung, blinkend - Aktivität)
--------------	--

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	30



Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	8 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	5.7 in [14.5 cm]
Produktbreite	3.7 in [93 mm]
Produkthöhe	2.6 in [65 mm]
Produktgewicht	13.8 oz [392 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	25.7 oz [728 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0 HDD Dock
	USB 3.0 Kabel
	Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, AU)
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

