

Carte Réseau PCIe Gigabit à 1 Port, Carte LAN PCI Express 10/100/1000Mbps, NIC, Realtek RTL8111H, Fonctionne avec Windows et Linux, Conforme TAA

Nº de produit: ST1000SPEX2T



Cette carte Ethernet Gigabit compatible TAA ajoute une interface Ethernet gigabit à un ordinateur de bureau ou un serveur.

Cette carte d'interface réseau à 1 port est compatible plug-and-play, avec des pilotes qui s'installent automatiquement sur les principaux systèmes d'exploitation tels que Windows, Windows Server et Linux. Elle est compatible avec les plateformes matérielles Intel et AMD équipées de slots PCI Express x1, x2, x4, x8 ou x16.

Cette carte réseau dispose d'indicateurs LED de vitesse de lien et d'activité pour une vérification visuelle de la vitesse du réseau et le diagnostic des problèmes.

Cet adaptateur réseau PCIe prend en charge des trames jumbo de 9K pour minimiser la surcharge de paquets, le Wake-on-LAN (WoL) pour le démarrage à distance du système, l'auto-négociation entre 10/100/1000 Mbps, et les VLANs pour une gestion simplifiée du réseau.

La carte réseau PCI Express comprend un support de profil standard préinstallé pour les ordinateurs de bureau et serveurs de taille standard, ainsi qu'un support bas profil pour la compatibilité avec les ordinateurs de petit format.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Ajoutez un port Ethernet à un poste de travail ou un ordinateur serveur, à des fins de redondance ou de pontage

Spécifications techniques

- CARTE ETHERNET GIGABIT CONFORME TAA : La carte ajoute une interface Ethernet à un ordinateur de bureau ou un serveur; Elle comporte des indicateurs de vitesse de liaison et d'activité qui permettent de diagnostiquer visuellement les problèmes
- COMPATIBILITE PLUG & PLAY : Les pilotes de la carte d'interface réseau s'installent automatiquement dans la plupart des principaux OS; Fonctionne avec les plates-formes matérielles Intel et AMD dotées d'un emplacement PCI Express x1, x2, x4, x8 ou x16
- PERFORMANCE ET GESTION : La carte PCIe prend en charge les trames jumbo 9K pour réduire la surcharge des paquets, le WoL pour le démarrage à distance du système, l'auto-négociation entre 10/100/1000Mbps et les VLAN pour une gestion efficace du réseau
- ADAPTATION UNIVERSELLE : La carte PCIe est livrée avec un support à profil standard préinstallé pour les ordinateurs de bureau et les serveurs de taille normale, et comprend un support à profil bas pour la compatibilité avec les PC de petite taille
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette carte réseau à 1 port est soutenue pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Style de port	Intégré à la carte
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.3ab

ID du chipset	Realtek - RTL8111H
---------------	--------------------

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	1000Mbps
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
PXE	Non
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Oui

Connecteur(s)

Ports externes	1 - RJ-45
Connecteurs hôte	1 - PCI Express x1

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 8/8.1, 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022 Linux 2.4.x et plus - Versions LTS uniquement
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - LED Droite : Lien/Activité Vert Fixe : Lien Actif Vert Clignotant : Activité Éteint : Aucun Lien Actif 1 - LED Gauche : Vitesse de Lien Vert Fixe : Lien 1 Gbps Orange Fixe : Lien 10/100 Mbps
----------------------	--

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par bus

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 5°C to 70°C (41°F to 158°F)

Température de stockage 0°C to 80°C (32°F to 176°F)

Humidité 10% ~ 80% (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 4.7 in [12.0 cm]

Largeur du produit 2.6 in [6.7 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Poids du produit 1.1 oz [30.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 5.6 in [14.3 cm]

Largeur du Colis 6.9 in [17.5 cm]

Hauteur du Paquet 1.3 in [3.4 cm]

Poids brut 3.3 oz [94.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte PCIe

1 - Support faible encombrement

1 - Guide de Démarrage Rapide

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

