

Estación de Conexión Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2,5" y 3,5" pulgadas

ID del Producto: SATDOCKU3S



La Estación de Acoplamiento para Discos Duros USB 3.0, SATDOCKU3S ofrece acceso inmediato a cualquier disco duro o SSD SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 o 3,5 pulgadas sin necesidad de instalar el disco en un ordenador ni de colocarlo en una caja externa. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de 3,5" de hasta 4TB y de 2,5" de 1TB) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su ordenador.

Cuando está conectada al ordenador host a través de una única conexión USB 3.0 SuperSpeed o USB 2.0, la estación de acoplamiento para discos duros brinda una solución de almacenamiento plug-and-play muy conveniente que ofrece acceso instantáneo al disco duro sin necesidad de reiniciar el equipo.

Gracias al excepcional soporte para una enorme cantidad de datos a través de USB 3.0, la estación de acoplamiento para discos duros es capaz de una velocidad de transferencia de hasta 5Gbps, haciendo de este dispositivo la manera más rápida de acceder a datos desde una unidad externa. Multiplique las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento con el adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP) que permite utilizar un disco IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas en una ranura del dock para disco duro SATA.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, el modelo SATDOCKU3S es compatible con todos los sistemas operativos principales, incluyendo: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux y Google Chrome OS™.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para especialistas en recuperación de datos que necesitan acceso inmediato a los discos para realizar copias
- Permite actualizar una unidad de USB 2.0 a USB 3.0 más rápida
- Excelente para técnicos que deben probar o comparar múltiples unidades de discos duros
- Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información
- Permite aprovechar la conectividad USB 3.0 de los nuevos ordenadores portátiles o de sobremesa

Características

- Protección contra cortocircuito integrada
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros y unidades de estado sólido con formato de 2,5 y 3,5 pulgadas
- Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480Mbps
- Interfaz del host compatible con SuperSpeed USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps
- Mecanismo de expulsión de disco patentado
- Interruptor de alimentación y LED de estado combinados
- Formato compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA

ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
Índice de Inserción	15,000 Cycles

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USB Type-B (9 pines) USB 3.0

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	Encendido y Actividad (Fijo - Encendido, Intermitente - Actividad)
-----------------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M



Consumo de Energía 30

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 8~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
Ancho del Producto	3.7 in [93 mm]
Altura del Producto	2.6 in [65 mm]
Peso del Producto	13.8 oz [392 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [91 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	25.7 oz [728 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Dock para Disco Duro USB 3.0
	Cable USB 3.0
	Manual de Instrucciones
	adaptador universal de alimentación (NA,UE,RU,ANZ)



*** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.**

