

## Hub USB 3.0 (5Gbps) a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp

ID prodotto: ST103008U2C



Questo hub USB 3.2 Gen 1 a 10 porte potenzia le funzionalità del sistema, fornendo la ricarica rapida per i dispositivi mobili, oltre a un veloce accesso ai dispositivi USB, risultando perfetto per i contesti aziendali o gli uffici domestici.


Come stazione di ricarica, l'hub dispone di due porte di facile accesso per la ricarica e la sincronizzazione a 1,5 amp, che consentono di caricare velocemente smartphone, tablet e altri dispositivi mobili. Inoltre, è possibile collegare tutte le periferiche più importanti alle altre porte dati. Siccome l'hub supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, è possibile ricaricare la maggior parte dei dispositivi mobili, inclusi i prodotti Apple e Android™ come ad esempio Samsung Galaxy™.

Progettato per la massima scalabilità, questo hub a 10 porte incrementa la produttività grazie alla possibilità di avere a portata di mano tutti i dispositivi USB. Con velocità di trasferimento USB 3.2 Gen 1 fino a 5 Gbps, supporta dispositivi ad elevata larghezza di banda, quali box esterni per disco rigido, unità flash, webcam ad alta risoluzione, videocamere, ecc.

Con il suo design elegante e compatto, l'hub USB 3.2 Gen 1 (noto anche come USB 3.0) può essere comodamente posizionato sulla scrivania o nello spazio di lavoro, per rendere più accessibili i dispositivi USB. Grazie all'ampio spazio tra le porte USB 3.2 Gen 1, è facile collegare e scollegare i dispositivi maggiormente utilizzati.

L'hub USB 3.2 Gen 1 è compatibile con più piattaforme ed è supportato in modo nativo in quasi tutti i sistemi operativi, inclusi Windows® e Mac, una caratteristica che semplifica la configurazione e che consente di ovviare alla necessità di installare driver.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili o di sincronizzarli con il computer
- Permette l'impiego come stazione di ricarica o hub dati in ambienti con postazioni di lavoro condivise
- Consente di aggiornare le funzionalità del desktop o laptop con 10 porte USB 3.2 Gen 1 supplementari
- Permette di rendere più accessibili le porte USB difficili da raggiungere

## Caratteristiche

- Permette di potenziare le funzionalità del sistema e di moltiplicare per dieci la singola porta USB 3.2 Gen 1
- Permette la ricarica rapida dello smartphone o tablet, utilizzando due porte di ricarica e sincronizzazione con uscita 1,5 A
- Consente di ricaricare svariati dispositivi mobili, compresi i dispositivi Apple e Samsung Galaxy, con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Include un adattatore di alimentazione universale da 48 W
- Compatibilità multi-piattaforma, non richiede l'installazione di driver
- Box esterno nero sottile ed elegante
- Pulsante di accensione On/Off integrato
- Trasmissione USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed fino a 5 Gbps
- Indicatori LED per lo stato delle porte
- Supporta le tecnologie plug-and-play, hot-swap e di collegamento a caldo
- Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x

## Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Porte	10
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
ID chipset	VIA/VLI - VL812

## Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

## Connettore/i

Tipo/i connettori	8 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)
-------------------	--

## Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

## Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Computer host con una porta USB 3.0 disponibile
Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate

**Porta(e) di ricarica e sincronizzazione con icona per la ricarica rapida:**

Se il computer host è spento, in modalità sospensione o scollegato, l'hub disabilita la modalità sincronizzazione dati e abilita automaticamente la modalità ricarica rapida

Se il computer host è acceso, una porta di ricarica e sincronizzazione fornirà la ricarica standard di un dispositivo connesso, oltre a funzionalità di sincronizzazione dati simultanea

---

#### Indicatori

Indicatori LED	10 - Stato della porta (blu)
----------------	------------------------------

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.0 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	4 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	48

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Desktop

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	7.9 in [20.1 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Peso prodotto	5.1 oz [144.0 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	7.7 in [19.6 cm]
Package Width	11.6 in [29.4 cm]
Package Height	2.8 in [7.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.4 lb [0.6 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>1 - Hub USB 3.0 a 10 porte con porte di ricarica e sincronizzazione</p> <p>1 - Cavo host USB 3.0 [80 cm]</p> <p>1 - Adattatore di alimentazione universale</p> <p>4 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)</p>
--------------------------	--

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.