

0,3 m rundes SATA-Kabel

Produkt-ID: SATRD30CM



Dieses 0,3 m lange, runde SATA-Kabel bietet eine sichere Verbindung zu Ihren SATA-Laufwerken und sorgt gleichzeitig für einen optimalen Luftstrom in Ihrem Desktop- oder Servergehäuse.

Dieses SATA-Netzkabel mit abgerundetem Design verbessert die Luftzirkulation im Innern des Computers. Es bietet weniger Widerstand, da die Luft um das SATA-Kabel strömt und so die Kühlung für eine optimale Systemleistung gewährleistet.

Das SATA-Kabel mit Verriegelung verfügt über verriegelbare Anschlüsse, die ein versehentliches Trennen beim Anschluss an SATA-Laufwerke verhindern.

Dieses SATA-Kabel entspricht den SATA-6-Gbit/s-Spezifikationen und unterstützt schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-kompatiblen Laufwerken.

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden von Servern, SATA-Laufwerk-Arrays und Speicher-Untersystemen
- Kompatibel mit seriellen ATA-Laufwerken, CD-RWs, DVDs und anderen Geräten

Merkmale

- Rundes Kabel mit geraden, einrastenden Steckverbindern
- Unterstützt schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-kompatiblen Laufwerken
- Vollständig kompatibel mit SATA 6 Gbit/s-Spezifikationen

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung	PVC
-----------------------------	-----

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	1 - SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	30 AWG
Kabellänge	11.8 in [300 mm]
Produktlänge	11.8 in [30.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.6 cm]
Produktgewicht	0.7 oz [20.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.5 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.5 in [1.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.7 oz [20.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - SATA-Kabel
--------------------	----------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

