

HDMI over Dual CAT5 extender - HDMI bus-voeding- 1080p

Productcode: ST121SHD30



Deze HDMI® over dual CAT5-extender verzendt uw HDMI A/V-signaal met IR naar een verder gelegen plaats tot 30 m afstand over dual CAT5/CAT6-kabels.

In tegenstelling tot de meeste 1080p HDMI-extenders die soms twee stroomadapters nodig hebben, wordt deze HDMI over CAT5-extender gevoed via de HDMI-bus en heeft deze geen externe voeding nodig. Dankzij de stroomloze installatie is uw digital signage-oplossing eenvoudig. Montagehardware is ingebouwd in zowel de zender als de ontvanger om een nette, professionele installatie te garanderen.

Dankzij de ingebouwde IR-verlenging biedt deze HDMI zender en ontvanger set een infrarooduitbreiding op afstand, zodat u uw videobron vanaf het externe display kunt bedienen, waardoor u altijd alles kunt zien wat u doet, zelfs van een afstand.

Deze HDMI-extender behoudt uw beeldkwaliteit van 1080p, zodat uw foto op afstand kristalhelder is. De extender ondersteunt ook 7.1-audio voor een optimale geluidskwaliteit. Dankzij ondersteuning voor HD-video en 7.1-kanaals audio kunt u schitterende digital signage-oplossingen maken die de aandacht van uw publiek trekken.

De ST121SHD30 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verzend HDMI in grote gebouwen zoals commerciële winkelcentra, stadions, scholen en ziekenhuizen.

- Verleng uw HDMI audio-/videosignalen naar plaatsen met een beperkt aantal stopcontacten zoals industriële locaties
- Integrators en systeemontwerpers kunnen de bestaande CAT5- of CAT6-infrastructuur gebruiken om digital signage oplossingen te maken

Eigenschappen

- Probleemloze installatie en geen voedingsadapter vereist bij een extenderset die wordt gevoed via de HDMI-bus
- Bedien uw videobron eenvoudig vanaf een verder gelegen plaats met een IR-afstandbedienbare verlenging
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning voor resoluties tot 1080p HD
- Ingebouwde montagehardware
- 7.1 audio-ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5 UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Max. afstand	30 m / 100 ft
Maximale digitale resoluties	1080p / 1920x1080
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Algemene specificaties	IR-donglefrequentie - 35 tot 56 kHz

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	HDMI (19-polig)
	RJ-45



Aansluitingen externe eenheid RJ-45

HDMI (19-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

De extender werkt niet via Ethernet-apparatuur, zoals switches of routers

Deze extender vereist twee CAT5 kabels voor de gehele afstand van uw kabeltraject.

ST121SHD30 wordt gevoed door het HDMI bronapparaat, waardoor een beperkt aantal apparaten de unit niet kan voeden, zoals de Mac Mini of Samsung Chromebooks.

Indicatoren

LED-indicatoren

Ingang

Uitgang

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 115°F)

Vochtigheid 0% - 80 %

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 3.2 in [82.0 mm]

Breedte product 1.8 in [45.0 mm]

Hoogte product 0.9 in [22.0 mm]

Gewicht product 8.5 oz [241.0 g]

Verpakkingsinform



atie

Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	5.9 in [15.0 cm]
Package Height	2.2 in [55.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.4 oz [408.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	HDMI over CAT5e/6 UTP-zender
	HDMI over CAT5e/6 UTP-ontvanger
	Set rubberen pootjes
	IR-extenderset
	Montagesteunen
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

