

30cm - Cable SATA Redondeado

ID del Producto: SATRD30CM



Este cable redondeado SATA de 0,3m ofrece conexiones seguras con sus unidades de disco duro SATA, a la vez que garantiza un flujo de aire ideal alrededor de su escritorio o caja de servidor.

Con su diseño redondeado, este cable de alimentación para disco duro SATA le ayuda a mejorar el flujo del aire en el interior de su ordenador. Ofrece menos resistencia a medida que el aire pasa alrededor del cable SATA, lo cual garantiza el enfriamiento adecuado para un rendimiento óptimo del sistema.

El cable SATA incluye conectores con cierre que evitan las desconexiones accidentales al conectarse con sus unidades de disco duro SATA.

Compatible con las especificaciones para SATA 6Gb/s, este cable SATA admite transferencias de datos rápidas a velocidades de hasta 6Gbps cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0.

StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de StarTech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar servidores, arreglos de discos SATA y subsistemas de almacenamiento
- Compatible con Discos Duros Serial ATA, CD-RW, DVDs y otros dispositivos

Características

- Cable redondeado con conectores rectos con cierre
- Compatible con transferencias de datos rápidas a velocidades de hasta 6Gbps cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0
- Totalmente compatible con las especificaciones para SATA 6 Gb/s

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC

Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - SATA (7 pines, datos)
Conecotor B	1 - SATA (7 pines, datos)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	11.8 in [300 mm]
Longitud del Producto	11.8 in [30.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.6 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 oz [20.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable SATA
---------------------	----------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

