

Extender HDMI via CAT6 con hub USB a 4 porte - 50m - 1080p

ID prodotto: ST121USBHD



Questo kit extender HDMI® consente di trasmettere la sorgente video HD al display HDMI remoto a una distanza massima di 50,2 m. Il segnale video 1080p può essere esteso fino a 40 m utilizzando cavi schermati CAT6. L'extender è dotato di un hub USB 2.0 a 4 porte integrato che consente anche di collegare quattro periferiche USB remote in corrispondenza del display.

Grazie a questo extender HDMI è possibile mantenere la qualità del segnale video ad alta definizione insieme all'audio digitale 7.1 associato, anche a una distanza di 50,2 m dal dispositivo sorgente. L'extender supporta risoluzioni fino a 1920x1200 o 1080p , perfette per stupire il pubblico nelle applicazioni di segnaletica digitale remota in strutture ospedaliere o centri commerciali.

L'hub USB 2.0 a 4 porte integrato consente di collegare, accedere o controllare in remoto fino a quattro dispositivi USB posizionati in corrispondenza del display remoto, la soluzione ottimale per unità flash, stampanti, scanner, dischi rigidi esterni e dispositivi di I/O. L'estensione USB remota consente inoltre di controllare in remoto il dispositivo sorgente, ideale per aggiungere interfacce touchscreen al display nei chioschi di marketing o POS.

Per una configurazione senza problemi , l'extender HDMI offre una semplice installazione plug-and-play, senza bisogno di driver o software aggiuntivi. Inoltre, l'extender trasmette le informazioni EDID incluse nel segnale HDMI e regola automaticamente l'equalizzazione video per evitare la necessità di configurazioni manuali. Sono inclusi anche gli accessori di montaggio, per garantire un'installazione ordinata e professionale.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema sono installati altrove, in un ambiente pulito e sicuro
- Ottimizza il posizionamento negli stand durante le fiere e negli auditorium
- Consente di controllare uno o più server da una postazione remota all'interno dello stesso edificio o campus
- Permette di controllare un PC in un'area in cui il rumore di dischi rigidi o ventole non è tollerabile, come negli studi televisivi

## Caratteristiche

- Qualità nitida delle immagini, con supporto per estensione video HD1920x1200 o 1080p non compresso
- Facile integrazione con periferiche remote, con hub USB a 4 porte incorporato
- Installazioni ordinate e professionali grazie all'hardware di montaggio incluso
- Consente di estendere video HDMI e quattro periferiche USB fino a 50 m di distanza
- Supporta cavi Ethernet CAT5e e CAT6
- Trasmettitore e ricevitore HDMI inclusi

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	1
Cablaggio	UTP Cat 5 o superiore
Audio	Sì
Collegamento a margherita	No

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	HDMI - 3.4Gbps
----------------------------------------	----------------

Distanza max	50m [164ft]
Risoluzioni digitali massime	1080p @ 60Hz, 48-bit
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	2 - USB mini-B (5 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - USB mini-B (5 pin)

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1 A
Tipo presa	N
Consumo energetico	5

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH senza condensa

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio

Lunghezza prodotto	3.2 in [8.2 cm]
Larghezza prodotto	3.2 in [8.2 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Peso prodotto	1.0 lb [0.5 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.0 in [17.8 cm]
Package Width	12.2 in [31.1 cm]
Package Height	2.9 in [7.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 lb [1.1 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore HDMI via CAT6
	1 - Ricevitore HDMI via CAT6
	2 - Cavi Ethernet
	2 - Cavi USB a Mini-USB
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
	1 - Kit di montaggio
	1 - Guida rapida per l'installazione

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.