

Extendeur vidéo VGA sur Cat5 (série ST121)

N° de produit: ST121UTPEU



L'extendeur vidéo VGA sur Cat 5, référence ST121UTPEU, vous permet d'étendre votre signal vidéo VGA à au plus 150 mètres et de connecter jusqu'à 4 écrans (2 localement et 2 à distance), à partir de cette source unique. Le ST121UTPEU est un kit complet incluant une unité locale de transmission et une unité réceptrice, offrant ainsi une solution complète dans les cas où des écrans distants sont requis.

L'unité locale inclut une entrée VGA unique et deux sorties VGA, vous permettant de voir et de répartir votre signal VGA source entre deux écrans indépendants, de manière locale. Le signal vidéo VGA est ensuite envoyé via un câble UTP 4 paires de catégorie 5 ou supérieure, à une unité distante qui est également dotée de deux sorties VGA supplémentaires, vous offrant ainsi la liberté d'afficher votre source VGA sur au plus quatre moniteurs.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de positionner l'écran dans une zone de visualisation pratique et l'équipement dans un autre endroit propre et sécurisé.
- Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l'éducation et

l'industrie.

- Permet de positionner votre écran dans des environnements rigoureux de sites industriels.
- Convient parfaitement pour les solutions de conférence dans les conseils d'administration et les bureaux.
- Permet d'optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums.

Spécifications techniques

- Permet de rallonger les câbles vidéo d'au plus 150 mètres.
- La bande passante VGA 212MHz permet des résolutions d'au plus 1600x1200 à une fréquence de rafraîchissement de 85Hz.
- Comprend une unité de base pour l'écran local et une unité distante pour l'écran distant.
- Inclut un câble d'extension VGA permettant la connexion de l'unité de base à l'ordinateur et des adaptateurs d'alimentation CA.
- Conception rationnelle du matériel ne requérant pas l'installation d'un logiciel ou de pilotes.
- Utilisation d'un câble de raccordement au réseau, câble droit, paire torsadée standard de catégorie 5, permettant une transmission fiable et économique des données.
- Prise en charge des moniteurs VGA, SVGA et Multisync.
- Fournit une qualité d'image nette.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
-----------------------	---------

Câblage	UTP Cat5
---------	----------

Mode cascade	Non
--------------	-----

Performance

Longueur max. de câble	426.4 ft [130 m]
------------------------	------------------

Distance max.	150m [492ft]
---------------	--------------

Résolutions analogiques max.	Distance/Resolution 262ft(80m)/1600x1200 @85Hz
------------------------------	---

500ft(150m)/640x480 @60Hz

Connecteur(s)

Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La consommation énergétique est de 9 V CA, 130 mA (max.) pour l'unité de base et de 9 V CA, 180 mA (max.) pour l'unité distante
----------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
----------------------	------------------

Alimentation

Source d'alimentation	2 adaptateurs CA inclus
Courant d'entrée	.18
Tension de sortie	9 AC
Courant de sortie	0.5A
Consommation électrique	4.5

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	4.7 in [11.9 cm]
Largeur du produit	3.4 in [8.6 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.3 cm]

Poids du produit 1.7 lb [0.8 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 0.8 in [2.0 cm]

Package Height 8.8 in [22.3 cm]

Poids brut 3.7 lb [1.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 1 - Unité d'extension VGA locale
- 1 - Unité d'extension VGA distante
- 1 - Support de fixation du récepteur (avec vis)
- 2 - Jeux de pieds en caoutchouc
- 2 - Adaptateur d'alimentation
- 1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis