

Ricevitore Wireless Audio/Video HDMI senza fili con Trasmettitore Portatile per Ultrabook e Laptop - 15m

ID prodotto: ST121WHDST



Il kit extender wireless HDMI ST121WHDST permette di estendere un segnale audio/video HDMI in modalità wireless fino a 15 m utilizzando la tecnologia WHDI: una soluzione end-to-end completa che comprende trasmettitore e ricevitore wireless HDMI.

Grazie al supporto dell'audio digitale e di risoluzioni video fino a 1080p, l'extender HDMI consente un'estensione del segnale video wireless senza compromettere la qualità HDMI.

Essendo dotato di un trasmettitore delle dimensioni di una chiavetta, alimentato tramite USB, l'extender wireless offre la massima portabilità e può essere facilmente trasferito da un Ultrabook™ o laptop all'altro, consentendo di spostare la sorgente anche mentre è in funzione.

ST121WHDST è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare un laptop direttamente al display o proiettore della sala riunioni senza installare cavi video e può essere facilmente spostato dalla sorgente video di un laptop all'altro
- Permette di estendere con sicurezza il display in ambienti industriali senza la posa di cavi

- Ottimizza il posizionamento negli stand durante le fiere e negli auditorium

Caratteristiche

- Trasmettitore portatile con design a chiavetta di dimensioni ridotte e alimentazione via USB
- estensione video wireless fino a 15 m
- Trasmettitore e ricevitore inclusi
- Nessun driver o software necessario
- Supporta risoluzioni video fino a 1080p

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Cablaggio	Wireless
Audio	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Distanza max	15m [50ft]
Risoluzioni digitali massime	1920x1080
Risoluzioni supportate	Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p , Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Frequenza	5.1-5.9GHz

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - HDMI (19 pin) 1 - USB mini-B (5 pin)
Connettori unità	1 - HDMI (19 pin)

remote

Note/requisiti speciali

Nota

La distanza massima tra trasmettitore e ricevitore è di 15 metri. Se il segnale wireless è ostacolato da pareti o altre interferenze, è probabile che la qualità del segnale e la distanza massima si riducano.

The Micro USB port on the transmitter unit provides power

The USB port on the receiver unit is for firmware updates only

Indicatori

Indicatori LED

1 - Indicatore di stato rete wireless

2 - Indicatore stato video

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 115 ~ 230

Corrente ingresso 0.3 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 5

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Umidità 0% ~ 80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	5.8 in [14.8 cm]
Larghezza prodotto	3.8 in [9.7 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	15.5 oz [440 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Larghezza del Pacco	6.1 in [15.5 cm]
Altezza del Pacco	2.2 in [55 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 lb [0.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore HDMI wireless
	1 - Ricevitore HDMI wireless
	1 - Telecomando
	1 - cavo USB (alimentazione del trasmettitore)
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
	1 - supporto (per ricevitore)
	1 - adattatore HDMI con angolare destro (per trasmettitore)
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.