

## Divisor HDMI de 2 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x2 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz

ID del Producto: ST122HD4K



El multiplicador HDMI 4K de 2 puertos, modelo ST122HD4K, permite el uso compartido de 2 proyectores o pantallas HDMI con un dispositivo fuente de audio / vídeo equipado con HDMI, como un ordenador, reproductor Blu-ray o receptor de TV vía satélite/por cable.

El soporte para Ultra HD (4K) de este multiplicador HDMI garantiza una asombrosa calidad de imagen, cuatro veces la resolución de alta definición de 1080p a 30Hz. También es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, compatible con dispositivos con resolución de vídeo HDMI de 1080p / 720p. Aunque a día de hoy no se requiera calidad de vídeo 4K, el multiplicador ST122HD4K garantiza que sus usuarios están ya preparados para aprovechar esta tecnología de imagen del futuro.

Ahorre tiempo al configurar su multiplicador con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus configuraciones nativas, como las de resolución y tasa de barrido, estarán comunicadas entre su fuente de vídeo y las pantallas. La emulación EDID maximiza la compatibilidad de sus pantalla 4K, además de garantizar una práctica instalación plug-and-play.

Fabricada con aluminio macizo, la caja de este multiplicador HDMI es lo suficientemente pesada para evitar que la unidad se mueva o se deslice al manipular los cables HDMI incluidos. Asimismo, el poco espacio que ocupa permite su integración sin problemas en cualquier uso de señalización digital.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Visualización de una señal HDMI 4K en dos pantallas HDMI diferentes
- Se utiliza para presentar las pantallas 4K, al mostrar la misma fuente de vídeo en varias pantallas
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras
- Permite mostrar la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

## Características

- **DIVISOR HDMI DE 2 PUERTOS:** Muestra la misma imagen con sonido en 2 pantallas - Divide una señal de vídeo HDMI hasta doble HD/ 4K 30Hz y audio de 7.1 - Compatible con audio de sonido envolvente 7.1
- **EMULACIÓN EDID:** El divisor HDMI 1x2 4K pasa automáticamente la EDID entre su fuente de vídeo y la primera pantalla detectada, garantizando que se configuran los ajustes nativos (como la resolución y la frecuencia de actualización)
- **LARGO ALCANCE:** Alcance de hasta 5m con un cable HDMI pasivo - Para distancias más largas, hay disponibles cables HDMI activos o extensores HDMI (se venden por separado) para utilizar con este divisor HDMI para televisores/proyectores/monitores dobles
- **CONFIGURACIÓN FÁCIL:** No se necesitan controladores - Sólo tiene que conectar los cables y la alimentación con el interruptor EDID en Auto para empezar - Compatible con formatos de monitor de pantalla ancha - Compatible con HDMI/DVI
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este divisor HDMI está respaldado durante dos años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDMI 1.4

---

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

---

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	2 - HDMI (19 pines)

---

Indicadores

Indicadores LED	2 - Indicador LED de puerto activo 1 - LED de alimentación
-----------------	---

---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.35 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2 A
Tipo de Enchufe	H
Consumo de Energía	10

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	6.4 oz [180.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Ancho de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.8 oz [420.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Multiplicador HDMI de 2 puertos
	1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.