

Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 alimenté par USB ou adaptateur d'alimentation

N° de produit: ST122HD4KU



Le répartiteur vidéo à deux ports ST122HD4KU prend en charge les résolutions Ultra HD (4K) tout en offrant une qualité d'image remarquable, quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p et en partageant une source vidéo HDMI 4 K entre deux écrans HDMI.

Le répartiteur 4 K est rétrocompatible avec les anciennes révisions de la norme HDMI et prend en charge les appareils vidéo HDMI offrant une résolution 1080p/720p, comme les ordinateurs, les lecteurs Blu-ray et les boîtiers décodeurs de télévisions par câble. Même si la vidéo 4K ne vous paraît pas nécessaire aujourd'hui, grâce au répartiteur vidéo, vous serez prêt à profiter des écrans de demain tout en continuant d'utiliser vos appareils actuels. De plus, ce répartiteur prend en charge le 3D. Vous pouvez donc l'utiliser avec votre source vidéo stéréoscopique 3D sur des écrans 3D actifs ou passifs.

Pour une installation rapide, vous pouvez alimenter le répartiteur HDMI avec le câble USB inclus ou un adaptateur d'alimentation, selon ce qui est le plus pratique pour vous. De plus, le répartiteur comporte un câble source HDMI intégré, ce qui vous permet de le brancher directement à votre source HDMI sans nécessiter de câbles supplémentaires.

Le modèle ST122HD4KU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Emet un signal HDMI 4K sur deux écrans HDMI différents.

- Permet de présenter des écrans 4K en fournissant la même source vidéo à plusieurs écrans.
- Permet d'afficher des informations ou des publicités d'entreprise sur plusieurs écrans dans un centre commercial.
- Permet d'afficher des cotes boursières ou des informations promotionnelles dans des institutions financières.
- Permet de présenter les mêmes informations sur plusieurs écrans dans les salles d'attentes d'établissements médicaux.

Spécifications techniques

- Prend en charge les résolutions vidéo Ultra HD jusqu'à 4K @ 30 Hz.
- Alimenté par USB, inclut un adaptateur d'alimentation en option
- Câble source HDMI intégré
- Prise en charge de vidéo 3D
- Prise en charge du son surround 7.1
- 2 sorties HDMI
- Conception compacte

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	HDMI 1.4

Performance

Résolutions numériques max.	4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge	3840x2160 (4K)



2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)


Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.5 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2 A
Type de prise	N
Consommation électrique	10

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	24.4 in [62 cm]
Largeur du produit	2.0 in [50 mm]
Hauteur du produit	0.7 in [18 mm]
Poids du produit	2.8 oz [78 g]

Informations



d'emballage

Package Length	6.1 in [15.6 cm]
Package Width	9.1 in [23 cm]
Package Height	2.2 in [56 mm]
Poids brut	14.0 oz [396 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Répartiteur HDMI
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Câble d'alimentation USB
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

