Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB

ID prodotto: ST122HD4KU

Lo splitter video a 2 porte ST122HD4KU supporta Ultra HD (4K) assicurando una sorprendente qualità delle immagini, con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione e condividendo una sorgente video HDMI 4K tra due display HDMI.

Lo splitter 4K è compatibile all'indietro con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi video con risoluzioni video HDMI da 1080p/720p quali ad esempio computer, lettori Blu-ray e decoder per la TV via cavo. Anche se attualmente non è necessario un video 4K, lo splitter video garantisce di poter subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione continuando a utilizzare i dispositivi già a disposizione. Lo splitter supporta inoltre 3D, per l'utilizzo con sorgenti video 3D stereoscopiche su display 3D attivi o passive.

Per una configurazione senza problemi è possibile alimentare lo splitter HDMI con il cavo USB incluso o l'adattatore di alimentazione a seconda della soluzione ritenuta più comoda. Inoltre, lo splitter presenta un cavo sorgente HDMI incorporato che consente di collegarlo direttamente alla sorgente HDMI senza spese per l'acquisto di ulteriori cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Riproduce il segnale HDMI 4K su due display HDMI diversi

• Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più display

• Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali

• Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari

• Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie

Caratteristiche

• SPLITTER HDMI A 2 PORTE: visualizza la stessa immagine con il suono su 2 schermi. Consente di sdoppiare su 2 monitor un segnale video HDMI fino a 4K 30Hz HD con audio 7.1CH. Supporto per audio surround 7.1

• MASSIMA COMPATIBILITÀ: Questo Splitter 4K è compatibile con le precedenti versioni HDMI e supporta dispositivi come computer, lettori Blu-ray ecc con risoluzione video 1080p / 720p

• FACILE IMPOSTAZIONE: Questo splitter HDMI 1.4 a 1 ingresso e 2 uscite non necessita di alcun driver. Lo sdoppiatore HDMI 4K, può essere alimentato con il cavo USB incluso o con l'alimentatore a seconda delle esigenze dell'utente

• VERSATILITÁ: Questo Splitter video a 2 porte è dotato di un cavo HDMI integrato, che consente di collegarlo direttamente alla sorgente HDMI senza dover ricorrere a un cablaggio aggiuntivo

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, questo Splitter HDMI con un robusto telaio in alluminio è supportato per due anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	2
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
	Standard del settore	HDMI 1.4
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	4K @ 30 Hz

	Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K)
		2560x1600
		1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	MTBF	84.950 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	Connettore B	2 - HDMI (19 pin)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.4 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	2 A
	Tipo presa	N
	Consumo energetico	10
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza prodotto	24.4 in [62.0 cm]
	Larghezza prodotto	2.0 in [5.0 cm]
	Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Peso prodotto	2.5 oz [72.0 g]

Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.0 in [15.3 cm]
	Package Width	8.6 in [21.8 cm]
	Package Height	2.1 in [5.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	12.6 oz [358.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore HDMI
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - Cavo di alimentazione USB
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.