

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio

ID prodotto: ST124HD4K



Lo splitter HDMI 4K a 4 porte ST124HD4K consente di condividere quattro display o proiettori HDMI con dispositivi con sorgente video/audio dotati di HDMI, ad esempio computer, lettore Blu-ray e decoder per TV via cavo.

Grazie al supporto di Ultra HD (4K), lo splitter HDMI assicura una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alle risoluzioni 1080p ad alta definizione a 30 Hz. Lo splitter 4K è inoltre retrocompatibile con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi con risoluzioni video HDMI 1080p/720p. Anche se attualmente il video 4K non è necessario, ST124HD4K garantisce di poter subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione.

Consente di risparmiare tempo durante la configurazione dello splitter grazie all'emulazione EDID che garantisce la comunicazione delle impostazioni native quali la risoluzione e la velocità di aggiornamento tra la sorgente video e i display. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play.

Realizzato in resistente alluminio, la custodia dello splitter HDMI è sufficientemente resistente da impedire che l'unità si muova o scivoli quando si spostano i cavi HDMI collegati. Inoltre, l'ingombro ridotto garantisce una facile integrazione in qualsiasi applicazione di pubblicità digitale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Riproduce il segnale HDMI 4K su quattro display HDMI diversi
- Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più display
- Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
- Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari
- Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie

Caratteristiche

- **SPLITTER HDMI A 4 PORTE:** visualizza la stessa immagine con il suono su 4 schermi. Consente di sdoppiare su 4 monitor un segnale video HDMI fino a 4K 30Hz HD con audio 7.1CH. Supporto per audio surround 7.1
- **EMULAZIONE EDID:** Questo sdoppiatore HDMI 4K 1x4 dotato di emulatore EDID invia alla sorgente i parametri dello schermo collegato, assicurando la corretta configurazione delle impostazioni native (come risoluzione e frequenza di aggiornamento)
- **PORTATA ESTESA:** Compatibile con cavi HDMI passivi fino a 5 m, per distanze maggiori sono disponibili cavi attivi o extender HDMI (venduti separatamente) da utilizzare in presenza di quattro TV/proiettori/monitor/display
- **FACILE IMPOSTAZIONE:** Questo splitter HDMI 1.4 a 1 ingresso e 2 uscite non necessita di alcun driver. Lo sdoppiatore HDMI, può essere alimentato con il cavo USB incluso o con l'alimentatore a seconda delle esigenze dell'utente
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, questo Splitter HDMI con un robusto telaio in alluminio è supportato per due anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI 1.4

Prestazioni

Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]
Risoluzioni digitali massime	4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1
MTBF	67,475 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	4 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED	4 - LED porta attiva 1 - LED alimentazione
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo presa	H
Consumo energetico	10

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	Da 5% a 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	5.5 in [14.0 cm]
Larghezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	9.9 oz [280.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.5 in [21.6 cm]
Larghezza del Pacco	5.9 in [14.9 cm]
Altezza del Pacco	2.1 in [5.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Splitter A/V HDMI a 4 porte
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

