

Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio

N° de produit: ST124HDMI2



Le répartiteur vidéo HDMI® haute vitesse 4 ports avec audio ST124HDMI2 vous permet de partager une seule source HDMI entre 4 écrans/récepteurs HDMI ou DVI-D, sans avoir à sacrifier la qualité sonore ou de l'image. Les supports de fixation sont inclus pour permettre une installation nette et professionnelle.

Prenant en charge des résolutions vidéo True HD jusqu'à 1080p, ce répartiteur HDMI vous permet de placer vos écrans compatibles HDMI jusqu'à 15,2 m de l'endroit où il est. Ce répartiteur HDMI polyvalent comporte des connexions d'entrée et de sortie audio 3,5 mm vous permettant d'envoyer le signal audio associé à la vidéo par le câble HDMI ou par un canal audio stéréo 3,5 mm distinct.

Ajout parfait à presque toute application nécessitant qu'une vidéo haute qualité soit émise par des appareils HDMI, le répartiteur vidéo ST124HDMI2 est facile à installer et fournit une vidéo numérique sans aucune distorsion ni défaut.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez des projecteurs, moniteurs, écrans plasma, panneaux d'affichage commerciaux et systèmes de projection HDMI
- Parfait pour les classes et les présentations multimédia professionnelles
- Idéal pour les écrans des salles de conférence et des salons commerciaux

- Remarquablement adapté aux applications de panneaux d'affichage numériques qui diffusent des publicités vidéo avec audio dans un environnement de vente au détail
- Affichez des informations dans les salles d'attente ou à destination des patients dans les établissements de santé
- Les applications financières incluent les cours de la bourse ou la promotion de nouveaux produits/services

Spécifications techniques

- Jusqu'à 3 installations en cascade
- Compatibilité avec le HDMI haute vitesse
- Répartition d'une seule source HDMI entre 4 appareils HDMI sans perte de signal
- Prise en charge d'une grande variété de PC et de résolutions HDTV des formats VGA à WUXGA et de 480p à 1080p
- Prise en charge du format HDCP et des données EDID
- Indicateur à DEL d'alimentation/activité pour chaque port
- Installation rapide et facile
- Le signal audio peut être émis par une sortie HDMI ou une sortie audio 3,5 mm séparée
- Transmission de signaux vidéo DVI (adaptateurs/câbles DVI vers HDMI requis, non fournis)
- Supports de montage inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	HDMI® haute vitesse, HDCP, EDID

Mode cascade Oui

Performance

Longueur max. de câble	50.0 ft [15.2 m]
Résolutions numériques max.	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Résolutions prises en charge	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Prise en charge grand écran	Oui

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Connecteur B	HDMI (19 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation (vert) / signal d'entrée (bleu)
	Indicateur de sélection de port vert

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation	18

électrique

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0 %~80 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	8.7 in [22 cm]
Largeur du produit	5.3 in [13.5 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]
Poids du produit	34.1 oz [966 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	16.2 in [41.1 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Poids brut	4.3 lb [2.0 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Répartiteur HDMI
	Manuel d'instruction
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Kit de vis et matériel de montage



* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

