

Splitter HDMI a 4 porte e amplificatore di segnale

ID prodotto: ST124HDMI2



Lo sdoppiatore video HDMI® ad alta velocità a 4 porte con audio ST124HDMI2 permette di condividere un singolo segnale sorgente HDMI fino a 4 schermi/ricevitori HDMI o DVI-D, senza dover rinunciare alla qualità dell'audio o delle immagini. Le staffe di montaggio sono incluse per un'installazione ordinata e professionale.

Supportando risoluzioni video True HD fino a 1080p, lo sdoppiatore HDMI consente di posizionare schermi HDMI fino a 15,2 metri di distanza dallo sdoppiatore. Questo versatile sdoppiatore HDMI offre connessioni di input e output audio da 3,5 mm, quindi la possibilità di inviare il segnale audio di accompagnamento tramite il cavo HDMI o un canale audio stereo separato con connettore 3,5 mm.

Un'opzione aggiuntiva perfetta per qualsiasi applicazione in cui si richiede la fornitura di video di alta qualità tramite dispositivi HDMI, lo sdoppiatore video ST124HDMI2 è di facile installazione e offre un segnale video digitale chiaro e privo di distorsioni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per collegare sistemi di proiettori, monitor, schermi al plasma, tabelloni pubblicitari e schermi a parete HDMI®
- Ideale per schermi posti in sale conferenze e durante le fiere

- Perfetto per aule e presentazioni multimediali nel settore business
- Ideale per applicazioni di pubblicità digitale in cui vengono mostrati messaggi pubblicitari con audio in ambienti di commercio al dettaglio
- Applicazioni finanziarie, compresi stock ticker o promozioni di nuovi prodotti/servizi
- Per visualizzare informazioni in sale di attesa o ai pazienti nelle strutture sanitarie

Caratteristiche

- **SPLITTER HDMI A 4 PORTE:** Consente di visualizzare la stessa immagine con audio su 4 monitor, lo splitter HDMI con amplificatore di segnale divide una sorgente HDMI in quattro segnali video Full HD 1080p senza perdita di qualità
- **EMULAZIONE EDID:** Questo sdoppiatore HDMI 1x4 dotato di emulatore EDID invia alla sorgente i parametri dello schermo collegato, assicurando la corretta configurazione delle impostazioni native (come risoluzione e frequenza di aggiornamento)
- **SUPPORTO AUDIO:** L'uscita audio è attiva su tutte le porte contemporaneamente. Supporta l'audio HDMI o la connessione audio stereo da 3,5 mm, consentendo di inviare il segnale audio attraverso il cavo HDMI o un canale separato
- **FACILE DA INSTALLARE:** Questo splitter HDMI con amplificatore di segnale permette coprire distanze fino a 15 m, è sufficiente collegare i cavi video e l'alimentazione per iniziare a usarlo. Compatibile con monitor di grandi dimensioni - Conformità TAA
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, questo Splitter HDMI con un robusto telaio in alluminio è supportato due anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI® ad alta velocità, HDCP, EDID

Collegamento a margherita Sì

Prestazioni

Lunghezza max cavo 50.0 ft [15.2 m]

Risoluzioni digitali massime HDTV 1080p / PC 1920x1200

Risoluzioni supportate 1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)

Widescreen supportato Sì

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
4 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione (verde)/Segnale ingresso (blu)
4 - Indicatore segnale porte verde

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.8A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0%~80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
Larghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	34.1 oz [966 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	16.4 in [41.7 cm]
Package Width	8.5 in [21.7 cm]
Package Height	3.3 in [8.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.3 lb [1.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore HDMI
	1 - hardware di montaggio e kit di viti
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

