

8 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker

Produkt-ID: ST128HDMI2



Mit dem 8-Port-High-Speed-HDMI®-Video-Splitter (Rackmontage) ST128HDMI2 können Sie eine einzige HDMI-Audio-Video-Quelle auf bis zu 8 HDMI- oder DVI-D-Displays/Empfänger ohne Beeinträchtigung der Bild- und Soundqualität ausgeben. Mit echten HD-Videoauflösungen von 1080p dient der HDMI-Splitter als Verteilungsempfänger, mit dessen Hilfe Sie HDMI-fähige Displays in einer Entfernung von bis zu 5 m vom Splitter platzieren können. Der Splitter verfügt über 3,5-mm-Audioanschlüsse, sodass Sie auch begleitende Audiosignale über das HDMI-Kabel oder über einen separaten Kanal senden können. Der HDMI-Splitter ST128HDMI2 ist eine perfekte Ergänzung für praktisch jede Anwendung, für die Video hoher Qualität erforderlich ist. Er ist mit den mitgelieferten Slotblechen einfach als eigenständiges oder rackmontiertes Gerät zu installieren und bietet makellooses, verzerrungsfreies digitales Video.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie HDMI®-fähige Projektoren, Monitore, Plasmabildschirme, kommerzielle Werbetafeln und Wanddisplayssysteme an.
- Zeigen Sie Informationen in Wartezimmern oder für Patienten in Einrichtungen des Gesundheitswesens an.
- Ideal für Konferenzräume und Messedisplays

- Perfekt für Unterrichtsräume und geschäftliche Multimediapräsentationen
- Hervorragend geeignet für Digital Signage-Anwendungen zum Anzeigen von Videowerbeanzeigen mit Audio in Einzelhandelsumgebungen
- Finanzanwendungen, einschließlich Aktienticker oder Promotion für neue Produkte/Dienstleistungen

Merkmale

- **8-PORT HDMI-SPLITTER:** Zeigt das gleiche Bild mit Ton auf 8 Bildschirmen; HDMI-Splitter mit Signalverstärker teilt eine HDMI-Quelle in acht Full HD 1080p-Videosignale ohne Qualitätsverlust auf
- **EDID-EMULATION:** Der 1x8 HDMI-Splitter sendet automatisch die EDID zwischen Ihrer Videoquelle und dem an Port 1 angeschlossenen Display weiter und stellt so sicher, dass die nativen Einstellungen (wie Auflösung und Bildwiederholfrequenz) konfiguriert sind
- **AUDIO SUPPORT:** Audioausgabe wird an allen Anschlüssen gleichzeitig unterstützt; unterstützt HDMI-Audio oder 3,5mm Stereo-Audioanschluss, so dass Sie Ihr begleitendes Audiosignal über das HDMI-Kabel oder einen separaten Kanal senden können
- **EINFACHE INSTALLATION:** Dieser HDMI Splitter mit Signalverstärker hat eine Reichweite von bis zu 15 m; einfach Kabel anschließen und einschalten; unterstützt Widescreen Monitor Formate; TAA-konform
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und gebaut für IT Pros, ist dieser HDMI-Splitter mit robustem Stahlgehäuse für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	HDMI
Ports	8
AV-Ausgang	HDMI
Kabel	HDMI
Audio	Ja
Einbaufähig	Ja
Industrienormen	High Speed HDMI, HDCP, EDID
Reihenschaltung	Ja

Leistung

Max. Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Max. Digitalauflösungen	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Unterstützte Auflösungen	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Breitbild unterstützt	Ja

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 8 - HDMI (19-polig)

Anzeiger

LED-Anzeiger	4 - Grüne Portsignalanzeige 1 - Stromversorgung (Grün)/Eingangssignal (Blau)
--------------	---

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	800mA
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	10.2

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0% bis 80%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	18.9 in [48.0 cm]
Produktbreite	7.1 in [18.0 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.2 cm]
Produktgewicht	4.9 lb [2.2 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	23.4 in [59.5 cm]
Paketbreite	10.7 in [27.1 cm]
Pakethöhe	3.5 in [89.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.3 lb [3.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI-Verteilungsverstärker
	1 - Montagmaterial und Schraubensatz
	1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

