

USB C en USB 3.0 SD kaartlezer, USB geheugenkaartlezer, SD, microSD, MMC, UHS-I, USB-C & USB-A kaartadapter - Werkt met elk besturingssysteem

Productcode: SDMSDRWU3AC



Deze USB 3.0 geheugenkaartlezer is een snelle, eenvoudige manier om foto's en video's op uw SD™- en microSD™-kaarten te openen en te bewerken, waar u ook heen gaat. Compact en draagbaar is deze USB geheugenkaartlezer/-schrijver, en is geschikt voor een laptop, tablet, smartphone of desktopcomputer met een USB-C™- of USB-A-poort.


De USB geheugenkaartlezer is ideaal voor fotografen, videografen en andere creatieve professionals omdat de efficiency van de werkstroom kan worden verbeterd. Als u foto's en video op uw DSLR- of videocamera opneemt, kunt u de kaartlezer direct gebruiken om de content te bekijken, delen of bewerken. Als u op locatie werkt of op reis bent, kunt u uw foto's en video's direct importeren naar uw USB-Type™ C of USB-A smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer en de content openen, doorbladeren en bewerken.

De flash-geheugenkaartlezer bespaart u tijd bij het offloaden of bewerken van content, met hoge bestandsoverdrachtsnelheden via USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1). De kaartlezer is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0, en daarmee gegarandeerd compatibel met oudere systemen.

Deze geheugenkaartlezer biedt u snelle lees-/schrijftoegang tot SD- (Secure Digital) en microSD-kaarten, inclusief SDHC™ (Secure Digital High Capacity) en SDXC™ (Secure Digital Extended Capacity) versies van zowel SD- als microSD-kaarten. De kaartlezer is eenvoudig te gebruiken dankzij de gemakkelijke plug & play functie. Het ene uiteinde kan direct in de USB-C poort van uw laptop of ander apparaat worden gestoken, terwijl het andere uiteinde voor USB-A apparaten geschikt is. De twee geheugenkaartsleuven zijn hot swappable.

De kaartlezer is compact en duurzaam en biedt zo een draagbare oplossing en kan netjes in uw cameratas of laptoptas worden opgeborgen. Door zijn veelzijdige design kan de kaartlezer met zowel USB-C als USB-A apparaten worden gebruikt. Als u de kaartlezer niet gebruikt worden de USB connectoren beschermt door einddoppen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Kopieer foto's, video's of andere bestanden van uw SD- en microSD- kaarten naar uw met USB-C of USB-A uitgevoerde tablet, laptop of ander apparaat
- Werk efficiënter wanneer u op locatie werkt - ideaal voor creatieve professionals waaronder fotografen, videografen en grafische ontwerpers

Eigenschappen

- **USB 3.0 MULTI-CARD READER:** Toegang tot de meest populaire flash-kaartformaten vanaf een USB-A, USB-C of TB3-poort op uw computer; Bevat 1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), 1x microSD/TF; Ondersteunt SD 3.01 & UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)
- **DRAAGBAAR:** De cardreader wordt gevoed via de USB-bus en heeft aan beide kanten een USB-C- en USB-A-connector met beschermkappen. Het compact ontwerp is vergelijkbaar met een USB-flashstation: 73 x 20 x 11 mm. Het SD-slot biedt geen ondersteuning voor schrijfbeveiliging van SD-kaarten
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Werkt met hoge capaciteit (SDHC/microSDHC), uitgebreide capaciteit (SDXC/microSDXC). In combinatie met adapters (niet meegeleverd) ondersteunt het apparaat MMC-plus, MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD
- **GEBRUIKSVRIENDELIJK:** OS onafhankelijk met ondersteuning voor Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS, Android; Ingebouwde Activiteit LED; USB 2.0/1.1/1.0 compatibel. Ideaal voor het opslaan, bewerken & overbrengen van content in videografie, fotografie, podcasting, YouTube & social media
- **GELIJKTIJDIGE TOEGANG TOT DE SLOTS:** Geheugenkaartlezer met Dual LUN (Logical Unit Number) waardoor SD- en MicroSD-kaarten tegelijkertijd kunnen worden gelezen

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

	Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Aantal stations	2
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3224
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Max. schijfcapaciteit	2 TB
	Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
		SDHC (Secure Digital High Capacity)
		SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
		microSD (Micro Secure Digital)
		microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
		microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - SD / MMC
		1 - microSD
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC

	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	50% tot 90% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	2.9 in [7.3 cm]
	Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	0.5 oz [14.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.8 in [17.3 cm]
	Package Height	1.2 in [3.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [78.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - kaartlezer/-schrijver
		2 - einddoppen
		1 - verkorte handleiding
Garantiebepalingen		

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.