

Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.0 Standalone con funzione Eraser/Sanificazione per HDD/SSD SATA III, 9 Modalità di Cancellazione, 4Kn, Display LCD, Porta Stampante DB-9, TAA

ID prodotto: SDOCK1EU3P2



Questo sistema di cancellazione del disco rigido consente di eliminare tutti i dati di un'unità a stato solido (SSD) o un disco rigido (HDD) SATA senza dover collegare un computer host. È compatibile con le unità da 2,5" e 3,5" e supporta le unità SATA I, II e III e le unità di grande capacità, comprese le unità da 4Kn.

Potete stare tranquilli quando utilizzate questo dispositivo di cancellazione per ritirare, riutilizzare o riallocare un'unità. Nessun dato rimarrà sull'unità e nulla sarà accessibile con il software di recupero dati.

L'Eraser per SSD e HDD supporta nove modalità di cancellazione per garantire una serie di requisiti di sicurezza, tra cui:

- Cancellazione rapida < Sovrascrittura singola e multi-pass.
- Cancellazione personalizzata
- Cancellazione sicura
- Cancellazione sicura avanzata
- Cancellazione crittografica

Questa cancellazione garantisce l'epurazione dei dati (una cancellazione sicura), richiesta da enti e organizzazioni governative che hanno linee guida rigorose sull'eliminazione dei dati. L'epurazione è un metodo molto sicuro per la cancellazione dei dati dal dispositivo di archiviazione, conforme allo standard di sanificazione dei supporti NIST 800-88 Rev. 1 stabilito dal National Institute of Standards and Technology


L'Eraser di dischi rigidi può collegarsi a una stampante seriale RS232 per stampare un registro della procedura di cancellazione. La ricevuta mostra l'ora e la data della cancellazione e la modalità di cancellazione utilizzata. <Il display LCD consente inoltre di monitorare le prestazioni e il completamento della procedura di cancellazione.

Questo dispositivo per la cancellazione può essere usato come dock SATA quando è collegato a un computer USB 3.0. Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 5Gbps.

Quando viene utilizzato come dock è possibile:

- Effettuare il backup di un'unità.
- Testare un'unità
- Trasferire dati a un'unità

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per i tecnici IT e i professionisti che richiedono una cancellazione rapida e sicura dei dati dalle unità SSD o HDD
- Amministratori di sistema, professionisti IT e amministratori aziendali in cerca di un accesso rapido alle unità
- Per i tecnici IT che regolarmente testano o raffrontano unità diverse e che hanno necessità di scambiarle

Caratteristiche

- ERASER STANDALONE PER HARD DISK 4KN: Questo cancellatore per disco rigido a singolo slot è compatibile con le unità a settori 4Kn, può anche essere usato come adattatore da USB a SATA ed è in grado di cancellare le unità autonomamente
- COMPATIBILITÀ DEI DRIVE: Funziona con unità SATA III da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità o formato di file - Compatibile 4Kn - Indipendente dal SO - Adattatori disponibili venduti separatamente: IDE

(SAT2IDEADP), mSATA (SAT32MSAT257), SATA M.2 (SAT32M225)

- MODALITÀ DI CANCELLAZIONE: Rapida, sovrascrittura a passaggio singolo/3/7, personalizzata, sicura ed avanzata (conforme a NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge), crittografica. Porta stampante DB-9 (RS232) - USB 5Gbps - Uso senza utensili - Conformità TAA

- DISPLAY LCD: Digitale con navigazione a pulsanti per facilitare la configurazione e l'impostazione dell'unità - LED multifunzione - Firmware aggiornabile - Include cavo USB 3.2 (5 Gbps) Type-A da 90cm e alimentatore universale

- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock autonoma per la cancellazione di Hard Disk è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	Xilinx - Spartan-6

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	3 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
4Kn Support	Sì
S.M.A.R.T. Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	No
Modalità di cancellazione	Quick Erase

- 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
- 3-Pass Overwrite
- 7-Pass Overwrite
- Custom Erase
- Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
- Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
- Cryptographic Erase

Capacità max unità	Testato con unità fino a 10 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap	Sì
MTBF	8640 ore

Connettore/i

Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Altre Interfacce	1 - DB 9-pin Serial

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	La stampa di ricevute tramite la porta seriale RS232 richiede una stampante che supporti il Printer Control Language ESC/P.
------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Display LCD a 2 linee nella parte superiore
	1 - LED alimentazione
	1 - LED di attività
	1 - LED di rilevamento HPA/DCO

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.4 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	5 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	60

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	10% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	5.5 in [14 cm]
Larghezza prodotto	4.8 in [12.3 cm]
Altezza prodotto	2.8 in [7 cm]
Peso prodotto	23.2 oz [656 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	14.7 in [37.4 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]

Package Height 3.5 in [8.9 cm]

Peso spedizione
(confezione) 4.5 lb [2.0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - dock e cancellatore di unità

1 - Cavo USB 3.0

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK,
EU, ANZ)

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.