

Dubbel USB 3.0-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Produkt ID: SDOCK2U33



SDOCK2U33 dubbel dockningsstation för 2,5/3,5" SATA-hårddisk gör det möjligt att docka och byta enheter från din stationära eller bärbara dator samtidigt med en enda USB-port.

Dockningsstationen för hårddiskar är förstärkt med UASP (USB Attached SCSI Protocol) och, vilket gör att du får ut det mesta av de snabbaste teknikerna som till exempel SATA III (6 Gbps) SSD-enheter och hybridenheter med upp till 70 % snabbare prestanda än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Dockningsstationen för hårddiskar har individuella av/på-knappar för varje enhet så att varje enhet kan köras separat. Det ger dig friheten att hot-swappa en enhet samtidigt som du för över data till en annan vilket besparar tid.

Öka värdet på denna dockningsstation för hårddiskar ytterligare med hjälp av vår SATA till IDE-hårddiskadapter (SAT2IDEADP), vilken gör det enkelt att sätta in alla sorters 2,5 eller 3,5 tums IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.


För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCK2U33 alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- För systembyggare och IT-specialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Överför data från en hårddisk till en annan
- Tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar
- Säkerhetskopiera viktig data och ta enkelt med dig enheten till en annan plats för säker förvaring

Funktioner

- Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
- Oberoende strömbrytare för varje hårddisk
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	2

Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	VIA/VLI - VL817 ASMedia - ASM225CM

Prestanda

UASP-stöd	Ja
Inläkningshastighet	15,000 Cycles
Medeltid mellan fel (MTBF)	30 000

Kontakt(er)

Enhetskontakter	2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
-------------------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	2 - Enhet ström/aktivitet
-----------------	---------------------------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.3 A
Utspanning	12V DC
Utström	3 A
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20 %~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	5.8 in [14.8 cm]
Produktbredd	5.2 in [13.2 cm]
Produkthöjd	2.8 in [7.0 cm]
Produktvikt	1.1 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.4 in [18.9 cm]
Package Width	8.3 in [21.2 cm]
Paketets höjd	4.8 in [12.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.1 lb [0.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till dockningsstation för dubbel 2,5/3,5" SATA-hårddisk
	1 - 1 m USB 3.0-kabel
	1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.