

Zweifach SATA Festplatten Dockingstation für 2x 2,5/3,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.0

Produkt-ID: SDOCK2U33V



Diese Dual-Schacht-SATA-HDD/SSD-Dockingstation ermöglicht das gleichzeitige Andocken und Tauschen von Laufwerken Ihres Desktop- oder Laptop-Computers über einen einzigen USB-Port. Sie unterstützt zwei 2,5/3,5"-SATA-Festplatten oder SSDs.

Die Dual-Schacht-Dockingstation unterstützt USB 3.0 (auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet), das Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s bietet. Sie unterstützt auch UASP für bessere Leistung.

Das Festplattendock eignet sich ideal für IT-Profis wie Systemadministratoren und Techniker. Es vereinfacht Geräteverwaltungsaufgaben wie das Duplizieren von Festplatten-Laufwerksimages, Datenwiederherstellen, Sichern und Archivieren von Festplatten sowie Übertragen von Inhalten zwischen Laufwerken und Geräten. Es optimiert auch Ihren Workflow, indem es schnellen Zugriff auf Ihre Festplatten bietet und einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf ermöglicht.

Das Festplattendock ist für einfachen Zugriff auf Laufwerke konzipiert und optimiert Ihren Workflow, indem es schnellen Zugriff auf zwei Festplatten bietet und einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf ermöglicht. Das Festplattendock besitzt ein praktisches Toplader-Design mit unabhängigen Laufwerksklappen, die einfaches Einsetzen und Entfernen von Laufwerken erlauben.

Die Dual-Schacht-SATA-HDD/SSD-Dockingstation ist OS-unabhängig, sodass zur Einrichtung keinerlei Treiber- oder Softwareinstallation erforderlich ist.

Der SDOCK2U33V wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für Systemhersteller und andere IT-Spezialisten geeignet, die zur Erstellung von Images schnellen Zugriff auf Laufwerke benötigen
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.
- Datenübertragung von einer Festplatte zur anderen
- Sichern Sie wichtige Daten, und nehmen Sie das Laufwerk ganz einfach mit zur sicheren Aufbewahrung

Merkmale

- Greifen Sie gleichzeitig auf zwei 2,5/3,5"-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) zu, und tauschen Sie die Laufwerke per Hot-Swap
- USB 3.0 mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
- Praktisches Toplader-Design mit unabhängigen Laufwerkklappen
- Plug-and-Play-Funktionalität
- Einfache Einrichtung ohne Treiber- oder Softwareinstallation

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	USB 3.0
Anzahl von Laufwerken	2
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Portvervielfältigung	Nein
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Derzeit mit Festplatten bis zu einer Kapazität von 10 TB bei 7.200 U/min getestet

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	Laufwerk-Aktivitäts-LED Ein-/Aus-LED
--------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC



Eingangsstrom	1.5 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	3 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	36

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	4.5 in [11.4 cm]
Produktbreite	5.1 in [13.0 cm]
Produkthöhe	2.4 in [62.0 mm]
Produktgewicht	13.1 oz [370.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.3 in [13.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	27.6 oz [782.0 g]

Verpackungsinhalt



Im Paket enthalten Laufwerk-Dockingstation

1,2m USB 3.0 Kabel

Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

