

Ricevitore HDMI via IP per ST12MHDLAN2K - Supporto Video Murale - 1080p

Product ID: ST12MHDLAN2R



Questo ricevitore HDMI via IP si abbina al [%product id="ST12MHDLAN2K" text="Kit extender HDMI via IP"%] (ST12MHDLAN2K, venduto separatamente) e a uno switch Ethernet (venduto separatamente) per consentire la ricezione di video HDMI tramite rete LAN in posizioni remote, con cavi Cat5 o Cat6. È possibile utilizzare ulteriori ricevitori per distribuire il segnale HDMI a più posizioni o combinare i display remoti per creare un video wall.

In una configurazione punto-multipunto (da una sorgente a più schermi) o multipunto-multipunto (da più sorgenti a più schermi), è possibile inviare video a oltre 100 display aggiuntivi. Ogni display necessita di un ricevitore. Il controllo remoto dei dispositivi seriali è supportato tramite un'estensione RS232.

Dotato di supporto per risoluzioni video fino a 1080p (1920 x 1080 a 60Hz), il trasmettitore supporta anche l'invio di audio digitale e analogico al ricevitore. È inoltre supportato l'invio di audio analogico dal ricevitore al trasmettitore.

Il kit include un'intuitiva app online che consente di gestire la distribuzione dei video.

L'app è disponibile su iOS per iPhone o iPad, su Android per smartphone o tablet e sul browser Google Chrome per i computer desktop.

Il ricevitore HDMI via IP include accessori per il montaggio a parete opzionale. Utilizza cavi Cat5e o Cat6 e funziona con le infrastrutture di rete esistenti, eliminando quindi i costi associati alla posa di cavi proprietari.

Il prodotto ST12MHDLAN2R è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aggiunta di ulteriori ricevitori e distribuzione di video a più posizioni
- Distribuzione di segnaletica digitale o contenuti di intrattenimento in scuole, ospedali, centri commerciali o stadi
- Creazione di video wall mediante la combinazione di più display
- Estensione del controllo seriale RS232 per creare una presentazione interattiva di segnaletica digitale
- Applicazioni punto-punto, punto-multipunto e multipunto-multipunto

Features

- Sistema di distribuzione video scalabile che estende il segnale video HDMI e il controllo RS232 a uno o più display
- Creazione di video wall straordinari con una singola sorgente video con più ricevitori
- Gestione e controllo della segnaletica digitale mediante la nostra intuitiva app per dispositivi mobili
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni fino a 1080p
- Installazione ordinata e professionale con accessori di montaggio inclusi

Hardware	Warranty	2 Years
	Cablaggio	Cat 5e UTP or better
	Audio	Yes
	Montaggio a rack	Yes
	Collegamento a margherita	Yes
Prestazioni	Distanza max	100 m / 330 ft
	Risoluzioni digitali massime	1920x1080 a 60 Hz
	Risoluzioni supportate	1920 x 1080 @60Hz
	Widescreen supportato	1280 x 720
	Specifiche audio	1680 x 1050
		1600 x 900
		1440 x 900
		1360 x 768
		1280 x 800
		1280 x 768
	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported	
	Yes	
	Surround a 7.1 canali	

Connettore/i	Connettori unità remote	HDMI (19 pin)
	Connettori unità remote	RJ-45
	Connettori unità remote	RJ-11
	Connettori unità remote	3.5 mm Audio
	Connettori unità remote	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
Indicatori	Indicatori LED	Alimentazione/collegamento
	Indicatori LED	Stato della rete
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	AC Adapter Included 100 - 240 AC
	Tensione ingresso	0.6 A
	Corrente ingresso	12V DC
	Tensione di uscita	1.5 A
	Corrente di uscita	Positive
	Tipo punta centrale	M
	Tipo presa	10
	Consumo energetico	
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0% - 80 %
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Aluminum
	Lunghezza prodotto	5.2 in [1.3 cm]
	Larghezza prodotto	4.6 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	1.2 in [31.000 mm]
	Peso prodotto	20.6 oz [584.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	11.6 in [3.0 cm]
	Package Width	8.2 in [2.1 cm]

Package Height 2.5 in [64.000 mm]

Peso spedizione (confezione) 2.9 lb [1.3 kg]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Ricevitore HDMI
	Incluso nella confezione	Cavo CAT5
	Incluso nella confezione	Adattatore RJ-11 a RS-232
	Incluso nella confezione	Cavo RJ-11
	Incluso nella confezione	Blaster a infrarossi
	Incluso nella confezione	Ricevitore a infrarossi
	Incluso nella confezione	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Incluso nella confezione	Kit accessori di montaggio
	Incluso nella confezione	poggiapiedi
	Incluso nella confezione	Manuale utente

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

