

Single Bay USB 3.0 naar SATA Hard Drive Docking Station, USB 3.0 (5 Gbps) Hard Drive Dock, Externe 2.5/3.5" SATA I/II/III HDD/SSD Docking Station, Top-Loading Hard Drive Bay

Productcode: SDOCKU33BV



Met het SDOCKU33BV voor UASP geschikte USB 3.0 docking station kunt u gemakkelijk 2,5 inch of 3,5 inch SATA III harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) aansluiten en uitwisselen via een beschikbare USB-poort. Dit dock werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller om de mogelijkheden van uw SATA III harde schijven volledig te benutten.

Dit HDD/SSD docking station ondersteunt SATA I/II/III schijven met een grote capaciteit (getest tot 4 TB) en 2,5 of 3,5 inch harde schijven, is compatibel met bijna elke SATA harde schijf en biedt een aanzienlijk grotere opslag-/back-upcapaciteit voor uw computer.

Breid de mogelijkheden van dit harde-schijf-docking station nog verder uit met onze SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken.


Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SDOCKU33BV alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg snelle toegang tot schijven toe voor het herstellen of terughalen van data.
- Snel back-up maken van gegevens op een extern opslagmedium ter archivering
- Test of benchmark verschillende harde schijven en wissel deze tegen elkaar uit
- Snel toegang tot schijven voor imaging

Eigenschappen

- **HARD DRIVE DOCKING STATION:** Dit single-bay hard drive docking station biedt toegang tot een 2,5/3,5" SATA-schijf voor back-up, imaging en data transfer via USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- **SCHIJF COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt een 2,5/3,5" SATA HDD/SSD van elke capaciteit; OS Onafhankelijk; IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25), & M.2 SATA (SAT32M225) adapters apart verkrijgbaar
- **PRESTATIES:** Toolless Top-loading ontwerp zorgt voor snelle hot-swapping van inactieve drives; Backwards compatible met vorige SATA & USB versies; Geen software / drivers nodig
- **SPECS:** Single-Bay HDD Dock; SATA I/II/III met TRIM; USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Host Connectie; Toolless Ontwerp; Top-Loading Drive Bay; Stroom en Activiteit LED's; Inclusief 1m USB 3.2 (5 Gbps) Type-A Kabel en Universele Power Adapter
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze Single-Bay Hard Drive Dock werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee

	Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Aantal stations	1
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijftype	SATA
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 - 6G
Connector(en)	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Uitgangsspanning	12V DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.5 in [13.9 cm]

Breedte product	3.6 in [9.1 cm]
Hoogte product	2.0 in [5.2 cm]
Gewicht product	11.2 oz [318.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 lb [0.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 SATA harde schijf docking station 1 - USB 3.0-kabel 1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland. 1 - Handleiding
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.