

Estación de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

ID del Producto: SDOCKU33BV



La estación de conexión USB 3.0 con UASP disponible, modelo SDOCKU33BV, facilita la conexión y el intercambio de unidades SATA III de disco duro (HDD) y de estado sólido (SSD), tanto de 2,5" como 3,5", a través de un puerto USB disponible. La base de conexión tiene un rendimiento hasta 70% más rápido que USB 3.0 convencional cuando se empareja con un controlador anfitrión con UASP disponible y se aprovecha así todo el potencial de las unidades de disco duro SATA III.

Gracias al soporte para SATA I/II/III, unidades de gran capacidad (sometidas a pruebas de hasta 4 TB) y discos duros de 2,5" o 3,5", esta estación de conexión de discos duros HDD/SSD es compatible con casi cualquier unidad de disco duro SATA y ofrece un importante aumento de las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad del ordenador.

Es posible aumentar aún más el valor de esta estación de conexión de discos duros si se agrega nuestro adaptador de disco duro SATA a IDE (SAT2IDEADP), el cual facilita la conexión de cualquier disco duro de 2,5"o 3,5" en una base de conexión de disco duro SATA.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad SDOCKU33BV soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

El modelo SDOCKU33BV está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite agilizar el acceso a las unidades para recuperar los datos.
- Permite realizar copias de seguridad rápidamente en un archivo de datos externo
- Permite hacer pruebas u obtener criterios de referencia de diferentes unidades de disco duro, así como intercambiarlas
- Rápido acceso a las unidades para duplicación

Características

- Soporte para unidades compactas de disco duro SATA HDD y SSD (de estado sólido) de 2,5" y 3,5"
- Soporte para UASP (especificación para protocolo SCSI con conexión, revisión 1.0)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble

ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053 - 6G

Conector(es)

Conectores de la Unidad Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)

Conectores del Host USB Type-B (9 pines) USB 3.0

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Certificado WHQL de Microsoft Sí

Indicadores

Indicadores LED Encendido/Actividad

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Tensión de Salida 12V DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 5.5 in [13.9 cm]

Ancho del Producto 3.6 in [91.0 mm]

Altura del Producto 2.0 in [52.0 mm]



Peso del Producto 11.2 oz [318.0 g]

Informacin de la Caja

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 6.3 in [16.1 cm]

Altura de la Caja 3.7 in [94.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 24.9 oz [704.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Estación de conexión de disco duro USB 3.0 SATA

Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países

Cable USB 3.0

Manual de Instrucciones

*** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.**

