Receptor de Video HDMI y USB por IP para ST12MHDLANU - 1080p

ID del Producto: ST12MHDLANUR

p>Este receptor HDMI® a través de IP funciona con el kit extensor HDMI a través de IP (se adquiere por separado) y le permite extender una señal HDMI, así como cuatro conexiones de dispositivos periféricos USB, a través de su red. Puede utilizar receptores adicionales (se adquieren por separado) para distribuir la señal HDMI a varias ubicaciones y combinar pantallas remotas para crear un mosaico de video.

En el caso de una configuración punto a multipunto, el kit HDMI a través de IP se puede conectar a través de un portal Gigabit LAN administrado o no administrado. Puede conectar una o varias fuentes (transmisores) a varias pantallas (receptores) a través de IP, mediante un conmutador Ethernet Gigabit gestionado (con IGMP). Para más posibilidades de ajuste a escala, se pueden conectar hasta 16 transmisores diferentes y un número ilimitado de receptores, lo cual depende del ancho de banda de la red.

Con un concentrador de extensión USB integrado, puede agregar hasta cuatro dispositivos USB remotos a cada pantalla remota. Esto le permite a usted o a sus clientes el control de una computadora en el dispositivo de vídeo fuente desde la ubicación remota y le permite crear anuncios interactivos de señalización digital para atraer a sus clientes. O, si utiliza el extensor de video a través de IP como parte de su infraestructura informática, puede utilizar los extensores USB para agregar una consola KVM remota que le permita controlar sus servidores desde diferentes ubicaciones remotas.

El kit de distribución HDMI incluye un software de control de video de fácil uso que le permite gestionar la distribución de sus videos a través de IP. La aplicación se configura de forma fácil, gracias a la detección automática del hardware, y además permite la conmutación de sus fuentes de video para cada pantalla remota. También puede crear y gestionar un mosaico de video de forma intuitiva, a fin de efectuar impresionantes presentaciones de señalización digital que capten la atención de su público.

El software está disponible en iOS para su iPhone o iPad, y en Android™ para su smartphone o tablet.

El kit extensor HDMI a través de IP incluye un hardware opcional de montaje para facilitar una instalación ordenada. Ideal para aplicaciones de alta definición, el extensor es compatible con las resoluciones de vídeo 1080p y audio estéreo digital. Además, dado que el extensor utiliza un cable estándar no propietario Ethernet Cat5/Cat6 con conectores RJ45, se evitan las molestias de tener que utilizar y adquirir cables especiales. El extensor también incluye una función EDID de copiado, la cual garantiza resolución nativa y compatibilidad máxima con su pantalla o proyector, para facilitar la práctica instalación plug-and-play.

Descargue el software de control de video de StarTech.com para administrar la distribución de su video a través de IP.

El modelo ST12MHDLANUR está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Cree un mosaico de video multipantalla para entretener a sus clientes con una impresionante presentación, ya sea en restaurantes o en centros comerciales

• Extienda la señal HDMI y USB para crear presentaciones interactivas de señalización digital

• Implemente múltiples tableros de anuncios que muestren información dinámica, que puede ser actualizada en cualquier momento, como tableros de horas y fechas en aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de buses u hospitales, que se pueden actualizar en todo momento.

• Presente el contenido de sus redes sociales en varias pantallas que abarcan una amplia área de visualización

• Sitúe la pantalla en un lugar en el que sea fácil verla y coloque su equipo de fuente HDMI en otro lugar, en un entorno independiente y seguro

Características

• Versátil distribución de video que permite presentaciones multipantalla, mosaicos de video, intercambio de fuentes de video, así como extensiones punto a punto

• Extiende cuatro dispositivos periféricos USB para control mediante consola remota

• Aplicación gratuita para móviles que facilita el cambio del control de mosaicos de video (iOS, Android)

- Instalación profesional y ordenada, mediante el hardware de montaje incluido
- Conecte su equipo mediante el uso de una red LAN Gigabit
- Fácil configuración punto a punto, o punto a multipunto
- Amplíe el alcance HDMI mediante la infraestructura de red existente
- Compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1080 (1080p)

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Cableado	UTP Cat 5e o superior
	Soporte de Audio	Sí
	Montaje en Rack	No
	Sistema En Cascada	Sí
Rendimiento		
	Distancia Máxima	100m [328ft]
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 @60Hz
	Resoluciones Admitidas	1920 x 1200 1920 x 1080 1600 x 1200
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Sonido estéreo
Conector(es)		
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) 1 - RJ-45 4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Observaciones / Requisitos		
	Nota	El modelo ST12MHDLANUR solo funciona con el extensor ST12MHDLANU
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER - Transmisor
		1 - Restablecimiento - Transmisor
		1 - Enlace ACEPTAR/ENCENDER - Receptor
		1 - Restablecimiento - Receptor
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
		12V DC
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Humedad	0% - 80 %
Características Físicas		

	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Producto	5.2 in [13.2 cm]
	Ancho del Producto	5.3 in [13.5 cm]
	Altura del Producto	1.1 in [2.8 cm]
	Peso del Producto	1.4 lb [0.6 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.7 in [29.8 cm]
	Ancho de la Caja	8.3 in [21.2 cm]
	Altura de la Caja	2.6 in [6.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Receptor HDMI a través de IP
		1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
		1 - Kit de Tornillos
		1 - Soporte de Montaje
		1 - Kit para pedal
		1 - Cable CAT5
		1 - guía rápida de instalación
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.