

2-poort USB 3.0 Hub - SuperSpeed Compact Zwart

Productcode: ST2300CUSB3



De ST2300CUSB3 2-poort SuperSpeed USB 3.0 Hub is een compacte oplossing voor de uitbreiding van de USB-mogelijkheden van uw computer. Het maakt van een enkele USB 3.0-poort 2 USB 3.0-poorten – de perfecte metgezel voor laptops/netbooks met slechts een beperkt aantal USB-poorten. De USB-hub ondersteunt USB 3.0-bandbreedte (5 Gbit/s - tot 10x sneller dan USB 2.0) en is achterwaarts compatibel met USB 2.0- en 1.1/1.0-apparaten voor uitstekende prestaties van al uw USB-randapparatuur ongeacht hun leeftijd. De USB 3.0-hub is ideaal voor reizigers voor wie draagbaarheid belangrijk is. Het heeft een compact ontwerp met een ingebouwde kabel, waardoor het gemakkelijk te dragen is zonder dat er voor gebruik extra kabels of accessoires nodig zijn. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Laptopgebruikers met slechts één USB 3.0-poort die meerdere USB 3.0-apparaten aan willen sluiten
- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub te plaatsen tot waar de kabel reikt
- Afzonderlijke uit elkaar liggende USB-poorten voor het gebruik van grotere USB-stekkers

Eigenschappen

- Twee USB-poorten van het type A die gelijktijdig kunnen worden gebruikt

- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0- en USB 1.1/1.0-specificaties en -apparaten
- Ondersteunt USB 3.0/2.0/1.x-apparaten tegelijkertijd met de volledige bandbreedte
- Compact en draagbaar ontwerp met ingebouwde kabel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	2
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Chipsetcode	VIA/VLI - VL810

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Externe poorten	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
-----------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
----------------------------	-----------------

Indicatoren

LED-indicatoren	Power(geel) USB-verbinding (blauw)
-----------------	---------------------------------------



Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
Vochtigheid	20% - 93% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	2.3 in [59 mm]
Breedte product	1.9 in [49 mm]
Hoogte product	0.5 in [13 mm]
Gewicht product	1.3 oz [36 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.0 oz [142 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0-hub
-------------	-------------



* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

