

Hub USB 3.0 a 3 porte con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe

ID prodotto: ST3300G3UA



Un accessorio indispensabile per il MacBook Questo hub USB 3.0 portatile unisce periferica USB e connessioni di rete RJ45 in un unico e comodo hub combinato Fornisce due tipologie di connessione essenziali, spesso assenti nei moderni laptop con un numero limitato di porte.

Questo hub USB sabbato, color argento, si abbina alla finitura del MacBook e, grazie alla custodia in alluminio leggera e resistente, è perfetto per l'utilizzo in viaggio. Integra inoltre un cavo più lungo, da 27 cm, per offrire la flessibilità di posizionare l'hub, i dispositivi e il collegamento di rete proprio dove servono.

Questo hub USB di alta qualità, dal design Apple, è dotato di una porta Gigabit Ethernet, che offre un modo facile per espandere la connettività del MacBook. E dal momento che l'hub ha una porta Gigabit Ethernet integrata, è possibile aggiungere connettività di rete cablata al laptop nei luoghi in cui il Wi-Fi® è inaffidabile o non disponibile.

Il cavo USB integrato dell'hub ha una lunghezza sufficiente a raggiungere la porta USB 3.0 del laptop, indipendentemente dalla sua ubicazione.

Inoltre, questo hub elegante è dotato di tre porte USB 3.0 (note anche come USB 3.1 Gen 1) in un alloggiamento compatto. E la finitura sabbata color argento conferisce un look unico e di tendenza rispetto agli hub tradizionali.

L'hub è dotato di una custodia resistente ma leggera: non è necessario sacrificare l'affidabilità alla portabilità. Con il suo design compatto alimentato via USB e un cavo USB integrato, l'hub combinato si inserisce comodamente nella borsa da viaggio ed evita il fastidio di portare con sé diversi adattatori separati.

Questo hub USB 3.0 è perfetto per il viaggio, ad esempio per recarsi da casa all'ufficio e viceversa. Inoltre, questo hub compatto occupa uno spazio minimo sulla scrivania e può essere utilizzato in ambienti con postazioni di lavoro condivise o BYOD (Bring Your Own Device).

Questo hub USB alimentato dal bus si installa facilmente e velocemente ed è supportato in modo nativo in Windows®, Mac e Chrome OS™, senza bisogno di driver o software aggiuntivi. L'hub USB 3.0 con tecnologia GbE, associato ai dispositivi USB 2.0 e 1.x in uso, consente di evitare il costoso inconveniente di dover acquistare nuovi dispositivi.

ST3300G3UA è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette la connessione a una rete Gigabit cablata nei luoghi in cui il Wi-Fi è limitato o non disponibile, come sale riunioni, aule scolastiche o hotel
- Consente di aggiungere porte USB 3.0 supplementari e collegare le periferiche a casa, in ufficio o in viaggio
- Conferisce un look di tendenza e contemporaneo e aumenta le capacità di connessione di MacBook, Ultrabook o laptop

Caratteristiche

- Sottile ed elegante, con finitura sabbiata color argento, si abbina al MacBook
 - Fornisce tre porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet in un robusto alloggiamento in alluminio
 - Pensato per i viaggi, con un design portatile e leggero e un cavo di lunghezza extra integrato che offre diverse opzioni di posizionamento sulla scrivania
 - Alimentazione USB, per portare con sé il cavo ovunque
 - Compatibilità multi-piattaforma senza bisogno di installare driver, supporta Windows, Mac e Chrome OS
 - La retrocompatibilità consente un risparmio di denaro e l'utilizzo con dispositivi USB 2.0 e 1.x esistenti
 - L'hub combinato tipo dongle fornisce tre porte USB 3.0 SuperSpeed, con supporto della trasmissione fino a 5 Gbps
 - Supporta Wake-On-LAN, Ethernet a risparmio energetico, frame jumbo, controllo del flusso full duplex, codifica VLAN e la codifica di priorità di livello 2
 - Fornisce la protezione da sovracorrenti
-

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	3
Interfaccia	USB 3.0 USB 3.1 Gen 1 RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az, Controllo del flusso IEEE 802.3x, Codifica VLAN 802.1q, codifica di priorità 802.1p livello 2 USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Controllo flusso	Controllo del flusso full duplex
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Jumbo Frame Support 9K max.

Connettore/i		
Tipo/i connettori	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)	
	RJ-45	
	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)	
Software		
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10	
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019	
	macOS da 10.7 a 10.15, 11.0	
	Chrome OS™	
Note/requisiti speciali		
Requisiti di sistema e cavi	Computer host con una porta USB 3.0	
Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate	
Indicatori		
Indicatori LED	Alimentazione	
	Connessione/attività (di rete)	
Alimentazione		
Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB	
Ambientale		
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)	
Umidità	10%~90% RH (senza condensa)	
Caratteristiche fisiche		
Colore	Silver & White	

Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza cavo	10.6 in [26.8 cm]
Lunghezza prodotto	4.3 in [11 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [34 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [18 mm]
Peso prodotto	2.6 oz [73 g]

Informazioni
confezione

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [148 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0 3 porte ed Ethernet Gigabit
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

